

**Csavaros kapcsok
WTW WFF35**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Product image

A kép illusztráció

Klippon® Connect csapos technológiával

Csapos sorkapcsaink bizonyított, tartós csatlakozási módszert kínálnak a különösen zord környezetek számára is. Kiterjedt tartozékkínálatuk és minőségi kialakításuk garantálja a magas szintű termelékenységet a tervezés és felszerelés terén – hogy a fenntarthatóan biztonságos működtetésről ne is beszéljünk.

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|-----------------------------------------------------|
| Típus | WTW WFF35 |
| Rendelési szám | 1067100000 |
| Verzió | Csavaros kapcsok, Elválasztó lemezzel, szürke, 2 mm |
| GTIN (EAN) | 4008190053253 |
| Menny. | 10 Stück |

**Csavaros kapcsok
WTW WFF35**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méreték és tömegek**

| | | | |
|-----------------------------|--------|------------------|------------|
| Szélesség | 2 mm | Szélesség (coll) | 0,079 inch |
| Magasság | 140 mm | Magasság (coll) | 5,512 inch |
| Mélység | 63 mm | Mélység (coll) | 2,48 inch |
| Rögzítési méret - szélesség | 2 mm | Nettó tömeg | 30,6 g |

Hőmérsékletek

| | | | |
|----------------------------|---------------|----------------------------|-------|
| Tárolási hőmérséklet, max. | 40 °C | Tárolási hőmérséklet, min. | 10 °C |
| Tárolási hőmérséklet | 10 °C...40 °C | | |

Anyag adatok

| | | | |
|------|--------|--------------------------|-----|
| Szín | szürke | UL 94 éghetőségi osztály | V-0 |
|------|--------|--------------------------|-----|

Rendszer specifikációk

| | |
|----------|--------------------------|
| Változat | Vég- és elválasztó lemez |
|----------|--------------------------|

Kiegészítő műszaki adatok

| | | | |
|----------------|-----|---------------------|--------------------|
| Felpattintható | Nem | Telepítési útmutató | Közvetlen rögzítés |
|----------------|-----|---------------------|--------------------|

Besorolások

| | | | |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0 | EC000886 | ETIM 4.0 | EC000886 |
| ETIM 5.0 | EC000886 | ETIM 6.0 | EC000886 |
| UNSPSC | 30-21-18-27 | eClass 5.1 | 27-14-11-33 |
| eClass 6.2 | 27-14-11-33 | eClass 7.1 | 27-14-11-33 |
| eClass 8.1 | 27-14-11-33 | eClass 9.0 | 27-14-11-92 |
| eClass 9.1 | 27-14-11-33 | | |

Jóváhagyások

| | |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

Letöltések

| | |
|--------------------|-------------------------------------------------|
| Brochure/Catalogue | CAT 1 TERM 16/17 EN |
| Engineering Data | STEP |
| Tervezési adatok | EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S |
| User Documentation | StorageConditionsTerminalBlocks |