

VSSC AP VSSC6 LB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Véglezáró lemezek (AP) a VSSC termékcsaládhoz, kék és fekete

Általános rendelési adatok

Típus	AP VSSC6 LB
Rendelési szám	1067230000
Verzió	VSSC, Véglap
GTIN (EAN)	4032248999866
Menny.	50 Stück

VSSC
AP VSSC6 LB**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méretetek és tömegek**

Szélesség	1,5 mm	Szélesség (coll)	0,059 inch
Magasság	88,5 mm	Magasság (coll)	3,484 inch
Mélység	81 mm	Mélység (coll)	3,189 inch
Nettó tömeg	5,8 g		

Hőmérsékletek

Páratartalom	5...96 %	Tárolási hőmérséklet, max.	80 °C
Tárolási hőmérséklet, min.	-40 °C	Üzemi hőmérséklet, max.	70 °C
Üzemi hőmérséklet, min.	-40 °C	Üzemi hőmérséklet	-40 °C...70 °C
Tárolási hőmérséklet	-40 °C...80 °C		

Általános adatok

Kivitel	Egyéb	Szín	Világoskék
UL 94 éghetőségi osztály	V-0	Változat	Véglap
Védelmi osztály	IP20		

Besorolások

ETIM 3.0	EC000886	ETIM 6.0	EC000490
UNSPSC	30-21-18-11	eClass 5.1	27-14-11-27
eClass 6.2	27-14-02-01	eClass 7.1	27-14-11-33
eClass 8.1	27-14-11-33	eClass 9.1	27-13-92-90

Jóváhagyások

Jóváhagyások

GOSTEX

ROHS Megfelel

Letöltések

Engineering Data [STEP](#)

Tervezési adatok [EPLAN, WSCAD](#)