

**Ipari Ethernet
IE-PI-SCRJ-MM**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



FO SC betétek a dugaszolható csatlakozókhoz, 1 / 4 / 14 változat

Általános rendelési adatok

Típus	IE-PI-SCRJ-MM
Rendelési szám	1067380000
Verzió	SC-betét, SCRJ csatlakozódugó, multimódusú
GTIN (EAN)	4032248821129
Menny.	10 Stück

**Ipari Ethernet
IE-PI-SCRJ-MM**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méreték és tömegek**

Nettó tömeg	20,4 g
-------------	--------

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet, max.	70 °C	Üzemi hőmérséklet, min.	-40 °C
Üzemi hőmérséklet	-40 °C...70 °C		

Termék környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Általános adatok

1. csatlakozás	SCRJ	2. csatlakozás	Krimp
Beillesztési veszteség	≤ 0,4 dB	Dugaszolási ciklusok	1000
Ház fő anyaga	Cink présöntvény, PA	Konfiguráció	Csatlakozó és aljzatbetét az 1., 4. és 14. változatú házakhoz
Szín	Egyéb	Visszatérési veszteség (csillapítás)	≥ 30 dB
Védelmi osztály	IP67 házzal	Árucikk leírása	SCRJ csatlakozódugó, multimódusú

Szabványok

Csatlakozó, standard	IEC 61754-24	Tanúsítvány száma (UL)	E477798
----------------------	--------------	------------------------	---------

Besorolások

ETIM 4.0	EC001264	ETIM 5.0	EC001264
ETIM 6.0	EC001122	eClass 6.2	27-25-05-04
eClass 7.1	27-25-05-04	eClass 8.1	19-17-01-25
eClass 9.0	19-17-01-22	eClass 9.1	19-07-01-22

Jóváhagyások

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Brochure/Catalogue	CAT 9 IETH 18/19 EN FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN
User Documentation	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN

**Ipari Ethernet
IE-PI-SCRJ-MM**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rajzok**Méretrajz**