

**Ipari Ethernet  
IE-PIC-HYB-S-0,75-300****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Hibrid: 10-sarkú Betétek a dugaszolható csatlakozókhoz,  
1 /4 /5 /14 változat

**Általános rendelési adatok**

Típus	IE-PIC-HYB-S-0,75-300
Rendelési szám	<a href="#">1068950000</a>
Verzió	Krimpelhető érintkező, Dugó, Hibrid
GTIN (EAN)	4032248823109
Menny.	300 Stück

**Ipari Ethernet  
IE-PIC-HYB-S-0,75-300**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Műszaki adatok****Méreték és tömegek**

Nettó tömeg	0,27 g
-------------	--------

**Termék környezetvédelmi megfelelése**

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

**Általános adatok**

Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, max.	0,75 mm <sup>2</sup>	Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, min.	0,75 mm <sup>2</sup>
---	----------------------	---	----------------------

**Villamos tulajdonságok**

Névleges feszültség	24 V
---------------------	------

**Besorolások**

ETIM 4.0	EC001264	ETIM 5.0	EC001264
ETIM 6.0	EC001121	eClass 6.2	27-25-05-04
eClass 7.1	27-25-05-04	eClass 8.1	19-17-01-25
eClass 9.0	27-44-03-90	eClass 9.1	27-44-09-90

**Jóváhagyások**

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
------	----------

**Letöltések**

Brochure/Catalogue	<a href="#">CAT 9 IETH 18/19 EN</a> <a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> <a href="#">PI PROFINET CABLING EN</a>
User Documentation	<a href="#">MAN IE GUIDE DE</a> <a href="#">MAN IE GUIDE EN</a>

**Ipari Ethernet  
IE-PIC-HYB-S-0,75-300**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Rajzok****Méretrajz**