

**Ipari Ethernet
IE-BIC-HYB-P-0,75-300****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Hibrid: 10-sarkú Betétek a dugaszolható csatlakozókhoz,
1 /4 /5 /14 változat

Általános rendelési adatok

Típus	IE-BIC-HYB-P-0,75-300
Rendelési szám	1068970000
Verzió	Krimpelhető érintkező, Peremes aljzat, Hibrid
GTIN (EAN)	4032248823956
Menny.	300 Stück

**Ipari Ethernet
IE-BIC-HYB-P-0,75-300**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méreték és tömegek**

Nettó tömeg	0,29 g
-------------	--------

Termék környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Általános adatok

Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, max.	0,75 mm ²	Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, min.	0,75 mm ²
---	----------------------	---	----------------------

Villamos tulajdonságok

Névleges feszültség	24 V
---------------------	------

Besorolások

ETIM 4.0	EC001121	ETIM 5.0	EC001121
ETIM 6.0	EC001121	eClass 6.2	27-25-05-04
eClass 7.1	27-25-05-04	eClass 8.1	19-17-01-25
eClass 9.0	27-44-03-90	eClass 9.1	27-44-09-90

Jóváhagyások

ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Brochure/Catalogue	CAT 9 IETH 18/19 EN FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN
User Documentation	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN

Ipari Ethernet IE-BIC-HYB-P-0,75-300

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rajzok

Méretrajz

