

**KSWN (lapos tömítés - nylon)
KSWN M32****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



A KSWN nylonból készült lapos tömítés, amely opcióosan alkalmas tömszelencék nagyfelületű tömítésére villamos szekrényeken és házakon.

Általános rendelési adatok

Típus	KSWN M32
Rendelési szám	1076650000
Verzió	KSWN (lapos tömítés - nylon), Tömítőgyűrű, M 32, Nylon 6
GTIN (EAN)	4032248838691
Menny.	25 Stück

KSWN (lapos tömítés - nylon)
KSWN M32

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méreték és tömegek**

Nettó tömeg	1,56 g
-------------	--------

Szélesség

Vastagság	2 mm
-----------	------

Általános információk

Anyag	Nylon 6	Belső átmérő D2	32,5 mm
Külső menet	M 32	Menetemelkedés	1,5 mm
Tömítőgyűrű átmérője	42,5 mm	Vastagság	2 mm
Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	135 °C	Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-40 °C

Besorolások

ETIM 3.0	EC000441	ETIM 4.0	EC000441
ETIM 5.0	EC000441	ETIM 6.0	EC000441
eClass 6.2	27-14-91-09	eClass 7.1	27-14-91-09
eClass 8.1	27-14-91-09	eClass 9.0	27-43-03-19
eClass 9.1	27-14-44-90		

Jóváhagyások

ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Brochure/Catalogue	CAT 3 HDC 17/18 EN CAT 5 ENCL 17/18 EN
Engineering Data	STEP
Tervezési adatok	EPLAN, WSCAD

**KSWN (lapos tömítés - nylon)
KSWN M32**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

