

**KSWF (lapos tömítés - vulkanizált rost)  
KSWF M32**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



A KSWF szálanyagból készült lapos tömítés, amely opciósan alkalmas tömszelencék nagyfelületű tömítésére villamos szekrényeken és házakon.

**Általános rendelési adatok**

Típus	KSWF M32
Rendelési szám	<a href="#">1076690000</a>
Verzió	KSWF (lapos tömítés - vulkanizált rost), Tömítőgyűrű, M 32, Vulkanizált szál
GTIN (EAN)	4032248838622
Menny.	25 Stück

**KSWF (lapos tömítés - vulkanizált rost)  
KSWF M32**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Műszaki adatok****Méreték és tömegek**

Nettó tömeg	1,24 g
-------------	--------

**Szélesség**

Vastagság	1,5 mm
-----------	--------

**Általános információk**

Anyag	Vulkanizált szál	Belső átmérő D2	32,5 mm
Külső menet	M 32	Menetemelkedés	1,5 mm
Tömítőgyűrű átmérője	42,5 mm	Vastagság	1,5 mm
Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	95 °C	Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-40 °C

**Besorolások**

ETIM 3.0	EC000441	ETIM 4.0	EC000441
ETIM 5.0	EC000441	ETIM 6.0	EC000441
eClass 6.2	27-14-91-09	eClass 7.1	27-14-91-09
eClass 8.1	27-14-91-09	eClass 9.0	27-43-03-19
eClass 9.1	27-14-44-90		

**Jóváhagyások**

ROHS	Megfelel
------	----------

**Letöltések**

Brochure/Catalogue	<a href="#">CAT 3 HDC 17/18 EN</a> <a href="#">CAT 5 ENCL 17/18 EN</a>
Tervezési adatok	<a href="#">EPLAN, WSCAD</a>

**KSWF (lapos tömítés - vulkanizált rost)  
KSWF M32**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

