

**KSWF (lapos tömítés - vulkanizált rost)
KSWF M40**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



A KSWF szálanyagból készült lapos tömítés, amely opciósan alkalmas tömszelencék nagyfelületű tömítésére villamos szekrényeken és házakon.

Általános rendelési adatok

Típus	KSWF M40
Rendelési szám	1076710000
Verzió	KSWF (lapos tömítés - vulkanizált rost), Tömítőgyűrű, M 40, Vulkanizált szál
GTIN (EAN)	4032248838639
Menny.	25 Stück

**KSWF (lapos tömítés - vulkanizált rost)
KSWF M40**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méreték és tömegek**

Nettó tömeg	1,84 g
-------------	--------

Szélesség

Vastagság	1,5 mm
-----------	--------

Általános információk

Anyag	Vulkanizált szál	Belső átmérő D2	40,5 mm
Külső menet	M 40	Menetemelkedés	1,5 mm
Tömítőgyűrű átmérője	52 mm	Vastagság	1,5 mm
Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	95 °C	Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-40 °C

Besorolások

ETIM 3.0	EC000441	ETIM 4.0	EC000441
ETIM 5.0	EC000441	ETIM 6.0	EC000441
eClass 6.2	27-14-91-09	eClass 7.1	27-14-91-09
eClass 8.1	27-14-91-09	eClass 9.0	27-43-03-19
eClass 9.1	27-14-44-90		

Jóváhagyások

ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Brochure/Catalogue	CAT 3 HDC 17/18 EN CAT 5 ENCL 17/18 EN
Tervezési adatok	EPLAN, WSCAD

**KSWF (lapos tömítés - vulkanizált rost)
KSWF M40**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

