

**ClipCard
CC 15/49 K MC NE GR****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



A kép illusztráció

A MultiCard formátumú ClipCard készülékjelölők elektromos installációk és kapcsolórendszerek feliratozásához használhatók, és érdekes alternatívát kínálnak a gravírozással szemben. A bevált MultiCard formátumnak köszönhetően, a feliratozás a következő készülékekkel lehetséges: PrintJet PRO, az MCP Plus plotter, MCP Basis és MC-Mobilo.

- A PrintJet kopásálló nyomtatási minősége lehetővé teszi a gravírozás kiváltását
- Univerzális rögzítés
- Tartó (csavarozható vagy kábelrögzítővel)
- Címkesín (öntapadós vagy csavaros)
- vagy öntapadós címkék

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy ezeket a jelölőket a SpeedMarking lézernyomtatóval nem lehet nyomtatni.

Általános rendelési adatok

Típus	CC 15/49 K MC NE GR
Rendelési szám	1079580000
Verzió	ClipCard, Készülékjelölők, 15 x 49 mm, szürke
GTIN (EAN)	4032248840687
Menny.	40 Stück
kompatibilis nyomtató	1324380000

**ClipCard
CC 15/49 K MC NE GR****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méretetek és tömegek**

Szélesség	49 mm	Szélesség (coll)	1,929 inch
Magasság	15 mm	Magasság (coll)	0,591 inch
Mélység	1,2 mm	Mélység (coll)	0,047 inch
Nettó tömeg	3 g		

Általános adatok

Anyag	Poliamid 66	Anyag színe az ellenállás kódja szerint	8
Halogén	Nem	Javasolt iparágak	Berendezés
Ragasztóanyag	Kétoldalú ragasztószalag	Szélesség	49 mm
Szín	szürke	UL 94 éghetőségi osztály	V-2
Változat	Öntapadós	Üzemi hőmérsékleti tartomány	-40...60 °C

Besorolások

ETIM 3.0	EC001288	ETIM 4.0	EC001288
ETIM 5.0	EC001288	ETIM 6.0	EC001288
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-91-29
eClass 6.2	27-14-91-29	eClass 7.1	27-14-91-29
eClass 8.1	27-14-91-03	eClass 9.0	27-40-06-29
eClass 9.1	27-40-06-29		

Jóváhagyások

ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Engineering Data	STEP
Software	M-Print PRO configuration file
Tervezési adatok	EPLAN, WSCAD

**ClipCard
CC 15/49 K MC NE GR**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rajzok

