


**Tartozékok  
WSH 4 MT**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Product image****Árnyékolás és földelés**

Több különböző csatlakozástechnikával kapható védőföldelés-vezetékünk és árnyékolókapcsaink segítségével hatékony védelmet nyújthat mind a dolgozóknak, mind a berendezéseknek az interferenciával, például elektronikus vagy mágneses mezőkkel szemben. Kínálatunkat tartozékok kiterjedt választéka teszi teljessé.

**Általános rendelési adatok**

|                |                            |
|----------------|----------------------------|
| Típus          | WSH 4 MT                   |
| Rendelési szám | <a href="#">1079900000</a> |
| Verzió         | Tartozékok, Síntartó, fém  |
| GTIN (EAN)     | 4008190379254              |
| Menny.         | 10 Stück                   |

**Tartozékok**  
**WSH 4 MT**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Műszaki adatok****Méreték és tömegek**

|             |        |
|-------------|--------|
| Nettó tömeg | 37,3 g |
|-------------|--------|

**Hőmérsékletek**

|                            |               |                            |       |
|----------------------------|---------------|----------------------------|-------|
| Tárolási hőmérséklet, max. | 40 °C         | Tárolási hőmérséklet, min. | 10 °C |
| Tárolási hőmérséklet       | 10 °C...40 °C |                            |       |

**Anyag adatok**

|       |     |      |        |
|-------|-----|------|--------|
| Anyag | fém | Szín | szürke |
|-------|-----|------|--------|

**Rendszer specifikációk**

|          |             |
|----------|-------------|
| Változat | Tartósínhez |
|----------|-------------|

**Kiegészítő műszaki adatok**

|   |                    |                 |                      |
|---|--------------------|-----------------|----------------------|
| Robbanásbiztonság szempontjából bevizsgált változat | Nem                | Rögzítés típusa | becsavart állapotban |
| Telepítési útmutató                                 | Közvetlen rögzítés |                 |                      |

**Méreték**

|                |      |
|----------------|------|
| Osztás, mm (P) | 8 mm |
|----------------|------|

**Besorolások**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC001741    | ETIM 4.0   | EC000071    |
| ETIM 5.0   | EC000071    | ETIM 6.0   | EC001166    |
| UNSPSC     | 30-21-18-01 | eClass 6.2 | 27-14-92-14 |
| eClass 7.1 | 27-14-92-14 | eClass 8.1 | 27-14-92-14 |
| eClass 9.0 | 27-40-06-07 | eClass 9.1 | 27-14-11-92 |

**Jóváhagyások**

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

**Letöltések**

|                    |   |
|--------------------|---|
| Brochure/Catalogue | <a href="#">CAT 1 TERM 16/17 EN</a>             |
| Engineering Data   | <a href="#">STEP</a>                            |
| Tervezési adatok   | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a>                    |
| User Documentation | <a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a> |