

ESG
ESG 6.6/20 BHZ 5.00/04**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com**Product image****ACT20C: The connective solution**

- Communication-enabled interface for status monitoring and diagnostics
- FDT/DTM software via Ethernet for configuring local or remote access
- ACT20C as a communication-enabled station with "Plug & Produce" function

Általános rendelési adatok

Típus	ESG 6.6/20 BHZ 5.00/04
Rendelési szám	1082540000
Verzió	ESG, Készülékjelölők x 20 mm, PA 66, Szín: fehér
GTIN (EAN)	4032248845439
Menny.	200 Stüek
kompatibilis nyomtató	1324380000

ESG
ESG 6.6/20 BHZ 5.00/04**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com**Műszaki adatok****Méreték és tömegek**

Szélesség	20 mm	Szélesség (coll)	0,787 inch
Magasság	6,6 mm	Magasság (coll)	0,26 inch
Mélység	0,8 mm	Mélység (coll)	0,031 inch
Nettó tömeg	0,484 g		

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérsékleti tartomány	-40...100 °C	Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	100 °C
Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-40 °C		

Besorolások

ETIM 3.0	EC001288	ETIM 4.0	EC001288
ETIM 5.0	EC001288	ETIM 6.0	EC001288
UNSPSC	55-12-16-00	eClass 6.2	27-14-91-29
eClass 7.1	27-14-91-29	eClass 8.1	27-14-91-03
eClass 9.0	27-40-06-29	eClass 9.1	27-40-06-29

Jóváhagyások

ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Brochure/Catalogue	CAT 4.1 ELECTR 16/17 EN CAT 2 PORTFOLIOGUIDE EN
Engineering Data	STEP
Software	M-Print PRO configuration file
Tervezési adatok	EPLAN, WSCAD

ESG
ESG 6.6/20 BHZ 5.00/04

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rajzok

