Ipari Ethernet
IE-BSS-V14M-RJ45-FJ-P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



PushPull dugaszolható csatlakozó készlet az IEC 61076-3-117 14. (PROFINET) változat szerint, fém, RJ45-ös betéttel

Általános rendelési adatok

Típus	IE-BSS-V14M-RJ45-FJ-P
Rendelési szám	1085260000
Verzió	RJ45 peremes aljzat, IP67, 14. változat, fém, szerszám nélkül szerelhető, PROFINET, Cat.5 (ISO/IEC 11801)
GTIN (EAN)	4032248850525
Menny.	10 Stück

Ipari Ethernet
IE-BSS-V14M-RJ45-FJ-P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretek és tömegek

Nettó tömeg	46,58 g

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet, max.	70 °C	Üzemi hőmérséklet, min.	-40 °C
Üzemi hőmérséklet	-40 °C...70 °C		

Termék környezetvédelmi megfelelősége

REACH SVHC	Lead 7439-92-1

Általános adatok

1. csatlakozás	RJ45	2. csatlakozás	IDC
Árucikk leírása	14. változat, fém, szerszám nélkül szerelhető, PROFINET	Vezetékezés	PROFINET
Tömítés anyaga	EPDM	Szín	szürke
Ház fő anyaga	Cink présöntvény	Szigetelés keresztmetszete, max.	1,6 mm
Kategória	Cat.5 (ISO/IEC 11801)	Érintkező felület	Arany a nikkel felett
Csatlakozási átmérő, tömör	0.4...0.64 mm	Vezetékcsatlakozási keresztmetszet, tömör (AWG)	AWG 24...AWG 22
Csatlakozási átmérő, flexibilis	0.48...0.76 mm	Vezetékcsatlakozási keresztmetszet, flexibilis (AWG)	AWG 26...AWG 22
Köpenyátmérő, min.	5 mm	Köpenyátmérő, max.	10 mm
Felszerelés típusa	2 csavar	Árnyékolás	360° körkörös ház
Védelmi osztály	IP67	Dugaszolási ciklusok	750

Szabványok

Csatlakozó, standard	IEC 61076-3-117 Var. 14, IEC 60603-7-51	Tanúsítvány száma (cULus)	E316369

Besorolások

ETIM 4.0	EC002598	ETIM 5.0	EC002598
ETIM 6.0	EC001121	eClass 6.2	27-25-05-01
eClass 7.1	27-25-05-04	eClass 8.1	19-17-01-25
eClass 9.0	27-44-03-90	eClass 9.1	27-44-03-90

Jóváhagyások

Jóváhagyások	c UL us LISTED
ROHS	Megfelel

Ipari Ethernet
IE-BSS-V14M-RJ45-FJ-P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Letöltések

Approval/Certificate/Document of Conformity	PROFINET Manufacturer's Declaration
Brochure/Catalogue	CAT 9 IETH 18/19 EN FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN
Tervezési adatok	WSCAD
User Documentation	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN

Ipari Ethernet
IE-BSS-V14M-RJ45-FJ-P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rajzok

Szerelési kivágás

