

**Ipari Ethernet  
IE-BIC-HYB-P-0,5-300**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



Hibrid: 10-sarkú Betétek a dugaszolható csatlakozókhoz,  
1 /4 /5 /14 változat

**Általános rendelési adatok**

Típus	IE-BIC-HYB-P-0,5-300
Rendelési szám	<a href="#">1096150000</a>
Verzió	Krimpelhető érintkező, Peremes aljzat, Hibrid
GTIN (EAN)	4032248869114
Menny.	300 Stücek

**Ipari Ethernet  
IE-BIC-HYB-P-0,5-300**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Műszaki adatok****Méreték és tömegek**

Nettó tömeg	0,29 g
-------------	--------

**Termék környezetvédelmi megfelelése**

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

**Általános adatok**

Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, max.	0,5 mm <sup>2</sup>	Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, min.	0,2 mm <sup>2</sup>
---	---------------------	---	---------------------

**Villamos tulajdonságok**

Névleges feszültség	24 V
---------------------	------

**Besorolások**

ETIM 3.0	EC000018	ETIM 4.0	EC000018
ETIM 5.0	EC000018	ETIM 6.0	EC001121
eClass 6.2	27-25-05-04	eClass 7.1	27-25-05-04
eClass 8.1	19-17-01-25	eClass 9.0	27-44-03-90
eClass 9.1	27-44-09-90		

**Jóváhagyások**

ROHS	Megfelel
------	----------

**Letöltések**

Brochure/Catalogue	<a href="#">CAT 9 IETH 18/19 EN</a> <a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> <a href="#">PI PROFINET CABLING EN</a>
User Documentation	<a href="#">MAN IE GUIDE DE</a> <a href="#">MAN IE GUIDE EN</a>

## Ipari Ethernet IE-BIC-HYB-P-0,5-300

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

## Rajzok

### Méretrajz

