

**ClipCard
CC 15/45 MC NE GE****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16


D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



A kép illusztráció

A CC 15/45 MC-t úgy terveztük, hogy optimális legyen a 45 mm széles segédérintkezők és motoros megszakítók részére és nagy formátumú címkézést tegyenek lehetővé a szekrényben. A már rajta lévő ragasztószalaggal vagy az 1000 CC-sínes címkésínnel lehet felszerelni.

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

Általános rendelési adatok

| | |
|-----------------------|---|
| Típus | CC 15/45 MC NE GE |
| Rendelési szám | 1111230000 |
| Verzió | ClipCard, Készülékjelölők, 15 x 45 mm, Sín, sárga |
| GTIN (EAN) | 4032248888757 |
| Menny. | 40 Stück |
| kompatibilis nyomtató | 1324380000 |

**ClipCard
CC 15/45 MC NE GE**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méreték és tömegek**

| | | | |
|-------------|--------|------------------|------------|
| Szélesség | 45 mm | Szélesség (coll) | 1,772 inch |
| Magasság | 15 mm | Magasság (coll) | 0,591 inch |
| Mélység | 1,2 mm | Mélység (coll) | 0,047 inch |
| Nettó tömeg | 2,6 g | | |

Általános adatok

| | | | |
|---|--------------|--------------------------|-------------|
| Alkalmazás/gyártó | Sín | Anyag | Poliamid 66 |
| Anyag színe az ellenállás kódja szerint | 4 | Halogén | Nem |
| Javasolt iparágak | Berendezés | Szélesség | 45 mm |
| Szín | sárga | UL 94 éghetőségi osztály | V-2 |
| Üzemi hőmérsékleti tartomány | -40...100 °C | | |

Besorolások

| | | | |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0 | EC001288 | ETIM 4.0 | EC001288 |
| ETIM 5.0 | EC001288 | ETIM 6.0 | EC001288 |
| UNSPSC | 30-21-18-01 | eClass 5.1 | 27-14-91-29 |
| eClass 6.2 | 27-14-91-29 | eClass 7.1 | 27-14-91-29 |
| eClass 8.1 | 27-14-91-03 | eClass 9.0 | 27-40-06-29 |
| eClass 9.1 | 27-40-06-29 | | |

Jóváhagyások

| | |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

Letöltések

| | |
|------------------|--|
| Engineering Data | STEP |
| Software | M-Print PRO configuration file |
| Tervezési adatok | EPLAN, WSCAD |

ClipCard CC 15/45 MC NE GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rajzok

Felhasználási példa



A kép illusztráció

