

**ClipCard
CC 15/45 K MC NE GE****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16


D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



A kép illusztráció

A CC 15/45 MC-t úgy terveztük, hogy optimális legyen a 45 mm széles segédérintkezők és motoros megszakítók részére és nagy formátumú címkézést tegyenek lehetővé a szekrényben. A már rajta lévő ragasztószalaggal vagy az 1000 CC-sínes címkésínnel lehet felszerelni.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy ezeket a jelölőket a SpeedMarking lézernyomtatóval nem lehet nyomtatni.

Általános rendelési adatok

Típus	CC 15/45 K MC NE GE
Rendelési szám	1111260000
Verzió	ClipCard, Készülékjelölők, 15 x 45 mm, sárga
GTIN (EAN)	4032248887873
Menny.	40 Stück
kompatibilis nyomtató	1324380000

**ClipCard
CC 15/45 K MC NE GE****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méretetek és tömegek**

Szélesség	45 mm	Szélesség (coll)	1,772 inch
Magasság	15 mm	Magasság (coll)	0,591 inch
Mélység	1,2 mm	Mélység (coll)	0,047 inch
Nettó tömeg	2,875 g		

Általános adatok

Anyag	Poliamid 66	Anyag színe az ellenállás kódja szerint	4
Halogén	Nem	Javasolt iparágak	Berendezés
Ragasztóanyag	Kétoldalú ragasztószalag	Szélesség	45 mm
Szín	sárga	UL 94 éghetőségi osztály	V-2
Változat	Öntapadós	Üzemi hőmérsékleti tartomány	-40...60 °C

Besorolások

ETIM 3.0	EC001288	ETIM 4.0	EC001288
ETIM 5.0	EC001288	ETIM 6.0	EC001288
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-91-29
eClass 6.2	27-14-91-29	eClass 7.1	27-14-91-29
eClass 8.1	27-14-91-03	eClass 9.0	27-40-06-29
eClass 9.1	27-40-06-29		

Jóváhagyások

ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Engineering Data	STEP
Software	M-Print PRO configuration file
Tervezési adatok	EPLAN, WSCAD

**ClipCard
CC 15/45 K MC NE GE**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rajzok

