

**Ipari Ethernet
IE-BI-USB-AB****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



A FrontCom® Vario több funkciót integrál egy közös rendszerbe. A rendszert egyszerű telepíteni és az adat-, jel- és tápmodulok széles választékából választhat. Rendkívül kompakt kialakítása mellett a FrontCom® Vario számos egyedülálló termékjellemzőt kínál, amelyek az Ön számára a projekt tervezést és a munkafolyamatokat biztonságossá, gyorsá és időtállóvá teszik. Továbbá a FrontCom® Vario rendszernek olyan attraktív házkialakítása van, ami mellesleg a legnagyobb ütésállóságot nyújtja és teljes egészében megfelel az IP 65 védettségi osztály követelményeinek.

Általános rendelési adatok

Típus	IE-BI-USB-AB
Rendelési szám	1131380000
Verzió	USB-betét, Aljzatbetét, AB típus
GTIN (EAN)	4032248911844
Menny.	10 Stück

**Ipari Ethernet
IE-BI-USB-AB**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méreték és tömegek**

Nettó tömeg	16,7 g
-------------	--------

Hőmérsékletek

Páratartalom	0…93% relatív páratartalom	Üzemi hőmérséklet, max.	70 °C
Üzemi hőmérséklet, min.	-40 °C	Üzemi hőmérséklet	-40 °C...70 °C

Termék környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Általános adatok

Betét típusa	Betét adat SteadyTec	Terméktípus	USB-betét
Védelmi osztály	IP67 házzal		

Általános információk

1. csatlakozás	USB A	2. csatlakozás	USB B
Árucikk leírása	Aljzatbetét, AB típus	Vezetékezés	A-B típus
Szín	fekete	Páratartalom	0…93% relatív páratartalom
Ház fő anyaga	PC UL 94 V0	Árnyékolás	360° körkörös ház
Védelmi osztály	IP67 házzal	Dugaszolási ciklusok	≥ 1500

Szabványok

Csatlakozó, standard	IEC 61076-3-107	Tanúsítvány száma (GERMLLOYD)	13866-15
Tanúsítvány száma (cULus)	E471884		

Villamos tulajdonságok

Current-carrying capacity up to 90 °C	3 A	Szigetelés erőssége	≥ 1000 MΩ
Átmeneti ellenállás	≤ 30 mΩ	Átütési szilárdság, érintkező / árnyékolás	≥ 500 V DC

Besorolások

ETIM 3.0	EC000018	ETIM 4.0	EC000018
ETIM 5.0	EC000018	ETIM 6.0	EC001121
eClass 6.2	27-25-05-04	eClass 7.1	27-25-05-04
eClass 8.1	19-17-01-25	eClass 9.0	27-44-03-90
eClass 9.1	27-44-09-90		

Jóváhagyások

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
------	----------

Ipari Ethernet IE-BI-USB-AB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Letöltések

Approval/Certificate/Document of Conformity	GL_FrontCom
Brochure/Catalogue	CAT 9 IETH 18/19 EN MB FREECONCONTACT EN FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN
User Documentation	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN

**Ipari Ethernet
IE-BI-USB-AB**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rajzok**Méretrajz**