

**RIDERSERIES RCI  
SRC-I CLIP HM RCI**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Product image**

- Csatólórélé pozitív kapcsolási logikájú érintkezőkkel: biztonsági szempontból kritikus jelek felügyeletéhez
- A pozitív kapcsolási logikájú relék diagnosztikai lefedettsége 99% és kiválóan alkalmasak biztonsági rendszerekben történő használatra.
- Az érintkezők reteszelik egymást, így kapcsolási állapotuk mindig szinkronban van. Ez garantálja, hogy a figyelmeztető érintkező ugyanabban a kapcsolási állapotban marad hiba esetén (ha pl. a működő érintkező túlterhelés miatt leolvad).

**Általános rendelési adatok**

Típus	SRC-I CLIP HM RCI
Rendelési szám	<a href="#">1132090000</a>
Verzió	RIDERSERIES RCI, Tartókengyel
GTIN (EAN)	4032248912209
Menny.	20 Stück

**RIDERSERIES RCI  
SRC-I CLIP HM RCI**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Műszaki adatok****Méreték és tömegek**

Nettó tömeg	0,441 g
-------------	---------

**Hőmérsékletek**

Tárolási hőmérséklet, max.	85 °C	Tárolási hőmérséklet, min.	-40 °C
Üzemi hőmérséklet, max.	85 °C	Üzemi hőmérséklet, min.	-40 °C
Üzemi hőmérséklet	-40 °C...85 °C	Tárolási hőmérséklet	-40 °C...85 °C

**Általános adatok**

Változat	magas relékhez	Anyag	fém
Szín	ezüst		

**Besorolások**

ETIM 5.0	EC002586	ETIM 6.0	EC002586
eClass 6.2	27-37-16-90	eClass 7.1	27-37-92-08
eClass 8.1	27-37-92-08	eClass 9.1	27-37-16-92

**Jóváhagyások**

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
------	----------

**Letöltések**

Brochure/Catalogue	<a href="#">CAT 4.2 ELECTR 18/19 EN</a>
Engineering Data	<a href="#">STEP</a>
Tervezési adatok	<a href="#">EPLAN.WSCAD</a>