

## Csatlakozóelemek H0,34/14 ZH TK

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com



- szállítás ömlesztve, műanyag tasakban
- Weidmüller-színkód

### Általános rendelési adatok

Típus	H0,34/14 ZH TK
Rendelési szám	<a href="#">1139070000</a>
Verzió	Érvéghüvely, lker-érvéghüvely, 11 mm, 8 mm, Türkiz
GTIN (EAN)	4032248920471
Menny.	500 Stück
Csomagolás	loose

**Csatlakozóelemek  
H0,34/14 ZH TK**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Műszaki adatok****Méreték és tömegek**

Szélesség	14 mm	Szélesség (coll)	0,551 inch
Nettó tömeg	0,084 g		

**Műszaki adatok**

Változat	Iker-érvéghüvely
----------	------------------

**Érvéghüvelyek**

Csupaszolási hossz	11 mm	Fém hüvely vastagsága (S1)	0,15 mm
L1, mm	14 mm	Műanyag gallér vastagsága (S2)	0,25 mm
Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max.	AWG 22	Vezeték-keresztmetszet	0,34 mm <sup>2</sup>
Érintkező felület hossza (L2)	8 mm	Érintkező felület átmérője (D1)	1,2 mm

**Besorolások**

ETIM 3.0	EC000005	ETIM 4.0	EC000005
ETIM 5.0	EC000005	ETIM 6.0	EC000005
eClass 5.1	27-40-02-01	eClass 6.2	27-40-02-01
eClass 7.1	27-40-02-01	eClass 8.1	27-40-02-01
eClass 9.0	27-40-02-01	eClass 9.1	27-40-02-01

**Jóváhagyások**

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
------	----------

**Letöltések**

Brochure/Catalogue	<a href="#">CAT 6 TOOLS 15/16 EN</a>
Engineering Data	<a href="#">STEP</a>
Tervezési adatok	<a href="#">EPLAN</a>

**Csatlakozóelemek  
H0,34/14 ZH TK**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**A kép illusztráció**

---

