

**ClipCard  
CC 30/60 O4MM MC NE GN****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



A kép illusztráció

ClipCard O4mm MC készülékjelölők MultiCard formátumban. Ezeket a különleges változatokat csavarok vagy szegecsek használatával könnyen lehet rögzíteni a mindkét oldalba fúrt 4,2 mm-es furatokkal.

**Egyedi nyomtatáshoz:** Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

**Általános rendelési adatok**

|                       |                                                       |
|-----------------------|-------------------------------------------------------|
| Típus                 | CC 30/60 O4MM MC NE GN                                |
| Rendelési szám        | <a href="#">1158820000</a>                            |
| Verzió                | ClipCard, Készülékjelölők, 30 x 60 mm, Furattal, zöld |
| GTIN (EAN)            | 4032248947522                                         |
| Menny.                | 30 Stück                                              |
| kompatibilis nyomtató | <a href="#">1324380000</a>                            |
| Helyettesítő termék   | <a href="#">1934410000</a>                            |

**ClipCard  
CC 30/60 04MM MC NE GN**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Műszaki adatok****Méretetek és tömegek**

|             |        |                  |            |
|-------------|--------|------------------|------------|
| Szélesség   | 60 mm  | Szélesség (coll) | 2,362 inch |
| Magasság    | 30 mm  | Magasság (coll)  | 1,181 inch |
| Mélység     | 1,2 mm | Mélység (coll)   | 0,047 inch |
| Nettó tömeg | 4,6 g  |                  |            |

**Általános adatok**

|                                         |              |                          |             |
|-----------------------------------------|--------------|--------------------------|-------------|
| Alkalmazás/gyártó                       | Furattal     | Anyag                    | Poliamid 66 |
| Anyag színe az ellenállás kódja szerint | 5            | Halogén                  | Nem         |
| Javasolt iparágak                       | Berendezés   | Szélesség                | 60 mm       |
| Szín                                    | zöld         | UL 94 éghetőségi osztály | V-2         |
| Üzemi hőmérsékleti tartomány            | -40...100 °C |                          |             |

**Készülékjelölők**

|             |        |              |        |
|-------------|--------|--------------|--------|
| Furatátmérő | 4,2 mm | Páratartalom | ≤ 60 % |
|-------------|--------|--------------|--------|

**Besorolások**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC001288    | ETIM 4.0   | EC001288    |
| ETIM 5.0   | EC001288    | ETIM 6.0   | EC001288    |
| UNSPSC     | 30-21-18-01 | eClass 5.1 | 27-14-91-29 |
| eClass 6.2 | 27-14-91-29 | eClass 7.1 | 27-14-91-29 |
| eClass 8.1 | 27-14-91-03 | eClass 9.0 | 27-40-06-29 |
| eClass 9.1 | 27-40-06-29 |            |             |

**Jóváhagyások**

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

**Letöltések**

|                  |                                                |
|------------------|------------------------------------------------|
| Engineering Data | <a href="#">STEP</a>                           |
| Software         | <a href="#">M-Print PRO configuration file</a> |
| Tervezési adatok | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a>                   |

**ClipCard**  
**CC 30/60 04MM MC NE GN**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Rajzok

