

**P-sorozat
PAP PTL/PSI 6/10**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Product image**Rugós csatlakozás PUSH IN technológiával**

Az innovatív PUSH IN technológia minimálisra csökkenti a huzalozás idejét. A közvetlen behelyezés garantálja a nagy kihúzási erőt a vezetékeknél, és az összes vezetéktípus egyszerű felszerelését.

Általános rendelési adatok

| | |
|---------------------------|--------------------------------------|
| Rendelkezésre álló egység | 2021-12-31 |
| Típus | PAP PTL/PSI 6/10 |
| Rendelési szám | 1165320000 |
| Verzió | P-sorozat, Véglap, sötétbézs, 2.5 mm |
| GTIN (EAN) | 4032248990658 |
| Menny. | 20 Stück |
| Helyettesítő termék | 2486640000 |

**P-sorozat
PAP PTL/PSI 6/10**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méreték és tömegek**

| | | | |
|-------------|----------|------------------|------------|
| Szélesség | 2,5 mm | Szélesség (coll) | 0,098 inch |
| Magasság | 79,75 mm | Magasság (coll) | 3,14 inch |
| Mélység | 32 mm | Mélység (coll) | 1,26 inch |
| Nettó tömeg | 4,38 g | | |

Hőmérsékletek

| | | | |
|------------------------------------|---------------|------------------------------------|--------|
| Tárolási hőmérséklet, max. | 40 °C | Tárolási hőmérséklet, min. | 10 °C |
| Tárolási hőmérséklet | 10 °C...40 °C | Folyamatos üzemi hőmérséklet, min. | -50 °C |
| Folyamatos üzemi hőmérséklet, max. | 120 °C | | |

Anyag adatok

| | | | |
|--------------------------|-------|------|-----------|
| Anyag | Wemid | Szín | sötétbézs |
| UL 94 éghetőségi osztály | V-0 | | |

Rendszer specifikációk

| | |
|----------|--------|
| Változat | Véglap |
|----------|--------|

Kiegészítő műszaki adatok

| | | | |
|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Felpattintható | Igen | Felszerelés típusa | Közvetlen rögzítés |
| Telepítési útmutató | Közvetlen rögzítés | | |

Besorolások

| | | | |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0 | EC000886 | ETIM 4.0 | EC000886 |
| ETIM 5.0 | EC000886 | ETIM 6.0 | EC000886 |
| eClass 6.2 | 27-14-11-33 | eClass 7.1 | 35-03-09-90 |
| eClass 8.1 | 27-14-11-33 | eClass 9.1 | 27-14-11-33 |

Jóváhagyások

| | |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

Letöltések

| | |
|--------------------|---|
| Brochure/Catalogue | CAT 1 TERM 16/17 EN |
| Engineering Data | STEP |
| Tervezési adatok | EPLAN, WSCAD |
| User Documentation | StorageConditionsTerminalBlocks |