

**W-sorozat
IL WMF2.5 BLZ OR**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmuller.com

Product image**DCS marshalling**

DCS marshallingra használható, PUSH IN csatlakozóval, illetve többfunkciós, csavaros csatlakozást (WMF) használó DCS marshalling kapcsolókkal felszerelt innovatív PRV-sorkapcsaink nem csupán helyet takarítanak meg a panelben, hanem hatékonyabb jelátvitelt is garantálnak a folyamatvezérlő rendszerekben.

Általános rendelési adatok

Típus	IL WMF2.5 BLZ OR
Rendelési szám	1167440000
Verzió	W-sorozat, Rögzítőkengyelek
GTIN (EAN)	4032248958474
Menny.	50 Stück

**W-sorozat
IL WMF2.5 BLZ OR**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méreték és tömegek**

Szélesség	8,28 mm	Szélesség (coll)	0,326 inch
Magasság	16,6 mm	Magasság (coll)	0,654 inch
Mélység	28,85 mm	Mélység (coll)	1,136 inch
Nettó tömeg	1,12 g		

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet, max.	40 °C	Tárolási hőmérséklet, min.	10 °C
Tárolási hőmérséklet	10 °C...40 °C	Folyamatos üzemi hőmérséklet., min.	-50 °C
Folyamatos üzemi hőmérséklet., max.	100 °C		

Anyag adatok

Anyag	PA 66	Szín	narancssárga
UL 94 éghetőségi osztály	V-2		

Besorolások

ETIM 3.0	EC000886	ETIM 4.0	EC000886
ETIM 5.0	EC000886	ETIM 6.0	EC002848
eClass 6.2	27-14-11-33	eClass 7.1	27-14-11-33
eClass 8.1	27-14-11-33	eClass 9.0	27-14-11-92
eClass 9.1	27-14-11-92		

Jóváhagyások

ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Brochure/Catalogue	CAT 1 TERM 16/17 EN
Engineering Data	STEP
Tervezési adatok	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
User Documentation	StorageConditionsTerminalBlocks