

MTA 30 BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



A Weidmüller tápellátásai régóta bizonyítanak az elektromos modulok tápellátásában. Ezért biztonságosan használhatók szigorú ipari környezetben, kisebb vállalkozásokban és lakóterületeken, valamint nemzetközi engedélyeik vannak. A Weidmüller ipari alkalmazásokhoz kínál tápellátásokat és kiegészítő komponenseket:

- szabályozatlan tápegységek
- primer kapcsolóüzemű tápegységek
- DC/DC-átalakítók
- USV vezérlőmodulok
- Elektronikus biztosíték

Általános rendelési adatok

Típus	MTA 30 BK
Rendelési szám	1168970000
Verzió	Elektronika házak, Rögzítő peremes aljzat, Tartozékok
GTIN (EAN)	4032248960965
Menny.	45 Stück

MTA 30 BK**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méreték és tömegek**

Hossz	68 mm	Hossz, inch	2,677 inch
Szélesség	30 mm	Szélesség (coll)	1,181 inch
Magasság	8 mm	Magasság (coll)	0,315 inch
Tömeg	21,58 g	Nettó tömeg	20,089 g

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet, max.	55 °C	Tárolási hőmérséklet, min.	-25 °C
Üzemi hőmérséklet, max.	100 °C	Üzemi hőmérséklet, min.	-50 °C
Hőmérsékleti tartomány, telepítés, min.	-25 °C	Hőmérsékleti tartomány, telepítés, max.	100 °C

Általános adatok

Tömeg	21,58 g
-------	---------

Besorolások

ETIM 6.0	EC002625	eClass 6.2	27-18-09-90
eClass 7.1	27-18-09-90	eClass 8.1	27-18-09-90
eClass 9.0	27-18-28-07	eClass 9.1	27-04-92-90

Jóváhagyások

ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Brochure/Catalogue	FL ANALO.SIGN.CONV.EN MB DEVICE MANUF.EN CAT 4.3 ELECTR 15/16.EN CAT 2 PORTFOLIOGUIDE.EN FL MACHINE SAFETY.EN FL 72H SAMPLE SER.EN PO OMNIMATE.EN
Engineering Data	STEP
Tervezési adatok	EPLAN

MTA 30 BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rajzok

