

**P-sorozat  
BZT PRV8 SW 35X15**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Product image****DCS marshalling**

DCS marshallingra használható, PUSH IN csatlakozóval, illetve többfunkciós, csavaros csatlakozást (WMF) használó DCS marshalling kapcsokkal felszerelt innovatív PRV-sorkapcsaink nem csupán helyet takarítanak meg a panelben, hanem hatékonyabb jelátvitelt is garantálnak a folyamatvezérlő rendszerekben.

**Általános rendelési adatok**

|                |                                                              |
|----------------|--------------------------------------------------------------|
| Típus          | BZT PRV8 SW 35X15                                            |
| Rendelési szám | <a href="#">1173570000</a>                                   |
| Verzió         | P-sorozat, Jelölőtartó, fekete, Szintek száma: 8, TS 35 x 15 |
| GTIN (EAN)     | 4032248966004                                                |
| Menny.         | 20 Stück                                                     |

**P-sorozat  
BZT PRV8 SW 35X15****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Műszaki adatok****Méretetek és tömegek**

|             |         |                  |            |
|-------------|---------|------------------|------------|
| Szélesség   | 10,2 mm | Szélesség (coll) | 0,402 inch |
| Magasság    | 120 mm  | Magasság (coll)  | 4,724 inch |
| Mélység     | 73,1 mm | Mélység (coll)   | 2,878 inch |
| Nettó tömeg | 27,35 g |                  |            |

**Hőmérsékletek**

|                                    |               |                                    |        |
|------------------------------------|---------------|------------------------------------|--------|
| Tárolási hőmérséklet, max.         | 40 °C         | Tárolási hőmérséklet, min.         | 10 °C  |
| Tárolási hőmérséklet               | 10 °C...40 °C | Folyamatos üzemi hőmérséklet, min. | -50 °C |
| Folyamatos üzemi hőmérséklet, max. | 125 °C        |                                    |        |

**Anyag adatok**

|                          |              |      |        |
|--------------------------|--------------|------|--------|
| Anyag                    | Polikarbonát | Szín | fekete |
| UL 94 éghetőségi osztály | V-0          |      |        |

**Rendszer specifikációk**

|          |             |               |   |
|----------|-------------|---------------|---|
| Változat | Tartósínhez | Szintek száma | 8 |
| Sín      | TS 35 x 15  |               |   |

**Besorolások**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC000761    | ETIM 4.0   | EC000761    |
| ETIM 5.0   | EC000761    | ETIM 6.0   | EC002848    |
| eClass 6.2 | 27-14-11-20 | eClass 7.1 | 27-14-11-20 |
| eClass 8.1 | 27-14-11-33 | eClass 9.0 | 27-14-11-92 |
| eClass 9.1 | 27-14-11-92 |            |             |

**Jóváhagyások**

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

**Letöltések**

|                    |                                                 |
|--------------------|-------------------------------------------------|
| Brochure/Catalogue | <a href="#">CAT 1 TERM 16/17 EN</a>             |
| Engineering Data   | <a href="#">STEP</a>                            |
| Tervezési adatok   | <a href="#">EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S</a>        |
| User Documentation | <a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a> |