

**P-sorozat  
PAP PRV/PPV4 SW**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Product image****DCS marshalling**

DCS marshallingra használható, PUSH IN csatlakozóval, illetve többfunkciós, csavaros csatlakozást (WMF) használó DCS marshalling kapcsokkal felszerelt innovatív PRV-sorkapcsaink nem csupán helyet takarítanak meg a panelben, hanem hatékonyabb jelátvitelt is garantálnak a folyamatvezérlő rendszerekben.

**Általános rendelési adatok**

|                |                                 |
|----------------|---------------------------------|
| Típus          | PAP PRV/PPV4 SW                 |
| Rendelési szám | <a href="#">1173750000</a>      |
| Verzió         | P-sorozat, Véglap, fekete, 3 mm |
| GTIN (EAN)     | 4032248966165                   |
| Menny.         | 10 Stück                        |

**P-sorozat  
PAP PRV/PPV4 SW**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Műszaki adatok****Méreték és tömegek**

|             |         |                  |            |
|-------------|---------|------------------|------------|
| Szélesség   | 3 mm    | Szélesség (coll) | 0,118 inch |
| Magasság    | 70 mm   | Magasság (coll)  | 2,756 inch |
| Mélység     | 39,9 mm | Mélység (coll)   | 1,571 inch |
| Nettó tömeg | 4,9 g   |                  |            |

**Hőmérsékletek**

|                                    |               |                                    |        |
|------------------------------------|---------------|------------------------------------|--------|
| Tárolási hőmérséklet, max.         | 40 °C         | Tárolási hőmérséklet, min.         | 10 °C  |
| Tárolási hőmérséklet               | 10 °C...40 °C | Folyamatos üzemi hőmérséklet, min. | -50 °C |
| Folyamatos üzemi hőmérséklet, max. | 125 °C        |                                    |        |

**Anyag adatok**

|                          |              |      |        |
|--------------------------|--------------|------|--------|
| Anyag                    | Polikarbonát | Szín | fekete |
| UL 94 éghetőségi osztály | V-0          |      |        |

**Rendszer specifikációk**

|          |        |
|----------|--------|
| Változat | Véglap |
|----------|--------|

**Kiegészítő műszaki adatok**

|                     |                    |                    |                    |
|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Felpattintható      | Igen               | Felszerelés típusa | Közvetlen rögzítés |
| Telepítési útmutató | Közvetlen rögzítés |                    |                    |

**Besorolások**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC000886    | ETIM 4.0   | EC000886    |
| ETIM 5.0   | EC000886    | ETIM 6.0   | EC000886    |
| eClass 6.2 | 27-14-11-20 | eClass 7.1 | 27-14-11-20 |
| eClass 8.1 | 27-14-11-33 | eClass 9.1 | 27-14-11-33 |

**Jóváhagyások**

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

**Letöltések**

|                    |   |
|--------------------|---|
| Brochure/Catalogue | <a href="#">CAT 1 TERM 16/17 EN</a>             |
| Engineering Data   | <a href="#">STEP</a>                            |
| Tervezési adatok   | <a href="#">EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S</a>        |
| User Documentation | <a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a> |