


**RS 100  
AP 100 D BK**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Rugalmas - rugalmasabb - Profilform**

Moduláris tokozás profilformában - a rugalmas moduláris rendszer, amely színes és átlátszó műanyagprofilokat és hordozómodulokat tartalmaz

A szabványos osztásközök egymás mellé helyezése bármilyen elrendezésben, és a méteráru milliméteres pontosságú vágása a tökéletes egyensúlyt jelenti a rugalmasság és a gazdasági hatékonyság között:

- Standard szélességű profilok 5 mm - 45 mm osztásközzel, minden szabványos NYÁK-formátumra felszerelhetők.
- A változtatható magasság maximális alkatrész-sűrűséget tesz lehetővé, még nagyobb elektronikai alkatrészek esetén is.
- A különböző felszerelési változatok miatt a tokozat közvetlen felszerelése olyan egyszerű, mint az alkatélemek kapcsolásra pattintása
- A kemény fedelek megbízhatóan védik a modulokat a külső hatások ellen

A siker receptje: változtatható profil + moduláris alkatrészek = rugalmas készülékház-konceptió, amely nagy felületet biztosít a NYÁK-ok számára.

A moduláris koncepciót a nagy helyigényű modulokhoz alakítottuk ki, és kis alkatrészmennyiség és különböző szélességek esetén alkalmazható.

**Általános rendelési adatok**

|                |   |
|----------------|---|
| Típus          | AP 100 D BK   |
| Rendelési szám | <a href="#">1189870000</a>                                      |
| Verzió         | Elektronika házak, RS 100 fekete, Véglap,<br>Szélesség: 21.5 mm |
| GTIN (EAN)     | 4050118159936   |
| Menny.         | 20 Stück  |

**RS 100**  
**AP 100 D BK**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Műszaki adatok****Méreték és tömegek**

|             |          |                  |            |
|-------------|----------|------------------|------------|
| Hossz       | 108,2 mm | Hossz, inch      | 4,26 inch  |
| Szélesség   | 21,5 mm  | Szélesség (coll) | 0,846 inch |
| Magasság    | 21,9 mm  | Magasság (coll)  | 0,862 inch |
| Nettó tömeg | 6,8 g    |                  |            |

**Rendszer karakterisztika**

|                       |         |                  |      |
|-----------------------|---------|------------------|------|
| Változat              | Végglap | Keresztösszekötő | Nem  |
| Érintkező - kapcsolás | Nem     | Védelmi osztály  | IP20 |
| Tokozási opció        | Nem     |                  |      |

**Anyagjellemzők**

|   |          |  |        |
|---|----------|--|--------|
| Szigetelőanyag                          | PA 66    | Szín                                     | fekete |
| Színkóda (hasonló)                      | RAL 9011 | CTI                                      | ≥ 600  |
| UL 94 éghetőségi osztály                | V-2      | Tárolási hőmérséklet, min.               | -25 °C |
| Tárolási hőmérséklet, max.              | 55 °C    | Max. relatív páratartalom tárolás közben | 80 %   |
| Üzemi hőmérséklet, min.                 | -50 °C   | Üzemi hőmérséklet, max.                  | 100 °C |
| Hőmérsékleti tartomány, telepítés, min. | -25 °C   | Hőmérsékleti tartomány, telepítés, max.  | 100 °C |

**Besorolások**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 5.0   | EC000886    | ETIM 6.0   | EC001031    |
| eClass 6.2 | 27-14-11-33 | eClass 7.1 | 27-14-11-33 |
| eClass 8.1 | 27-14-11-33 | eClass 9.0 | 27-18-27-90 |
| eClass 9.1 | 27-18-27-90 |            |             |

**Megjegyzések**

Leíró szöveg, műszaki adatok

**A fedélprofilhoz és a véglemezekhez 3 magasság kapható:**

**TS rögzítés fedél nélkül: TS 32 = 45 mm, TS 35x7,5 = 40,5 mm**

**TS rögzítés alacsony fedéllel: TS 32 = 89 mm, TS 35x7,5 = 84,5 mm**

**TS rögzítés magas fedéllel: TS 32 = 121 mm, TS 35x7,5 = 116,5 mm**

**Közvetlen rögzítés, alacsony/magas fedéllel vagy fedél nélkül: 24 / 69 / 99 mm**

**A NYÁK méretei**

**Vastagság: 1,6 (±0,2) mm, szélesség: 100 (±0,5) mm**

**RS rész méretei = NYÁK hossza - 4,5 mm**

**ADP rész méretei = NYÁK hossza - 1 mm**

**Példa:**

**NYÁK hossza 160 mm, RS = 155,5 mm, ADP = 159 mm**

**Jóváhagyások**

ROHS Megfelel

**Letöltések**

|                    |   |
|--------------------|---|
| Brochure/Catalogue | <a href="#">FL ANALO.SIGN.CONV. EN</a><br><a href="#">MB DEVICE MANUF. EN</a><br><a href="#">FL MACHINE SAFETY EN</a><br><a href="#">FL 72H SAMPLE SER EN</a><br><a href="#">PO OMNIMATE EN</a> |
| Tervezési adatok   | <a href="#">EPLAN</a>   |

A létrehozás dátuma 2019. július 25. 16:09:01 CEST

A katalógus állapota 19.07.2019 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

**RS 100  
AP 100 D BK**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

DIRECT MOUNTING  
 FOR BOTH SIDES (RIGHT AND LEFT)

