

**Ipari Ethernet
IE-PS-V14M-2SC-POF****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



PushPull dugaszolható csatlakozó készlet az IEC
61076-3-117 14. (PROFINET) változat szerint, fém, SC
betéttel

Általános rendelési adatok

Típus	IE-PS-V14M-2SC-POF
Rendelési szám	1191550000
Verzió	FO-csatlakozó, 14. változat, SC-RJ POF, IP67
GTIN (EAN)	4032248974436
Menny.	10 Stück

**Ipari Ethernet
IE-PS-V14M-2SC-POF**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méreték és tömegek**

Nettó tömeg	54,24 g
-------------	---------

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet, max.	70 °C	Üzemi hőmérséklet, min.	-40 °C
Üzemi hőmérséklet	-40 °C...70 °C		

Termék környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Általános adatok

1. csatlakozás	SCRJ	2. csatlakozás	Rapid connection system: crimping, cutting
Beillesztési veszteség	≤ 1,0 dB	Dugaszolási ciklusok	750
Elemi szál típusa	POF	Ház anyaga, betét	PA, Cink présöntvény
Ház fő anyaga	Cink présöntvény	Köpenyátmérő, max.	10 mm
Köpenyátmérő, min.	5 mm	Szín	Egyéb
Védelmi osztály	IP67	Árucikk leírása	14. változat, SC-RJ POF

Szabványok

Csatlakozó, standard	IEC 61076-3-117 Var. 14, IEC 61754-24	Tanúsítvány száma (cULus)	E316369
----------------------	--	---------------------------	---------

Besorolások

ETIM 4.0	EC002641	ETIM 5.0	EC002641
ETIM 6.0	EC001122	eClass 6.2	27-26-07-08
eClass 7.1	27-25-05-04	eClass 8.1	19-17-01-25
eClass 9.0	19-17-01-22	eClass 9.1	19-07-01-22

Jóváhagyások

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Brochure/Catalogue	CAT 9 IETH 18/19 EN FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN
Engineering Data	STEP
User Documentation	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN

Ipari Ethernet IE-PS-V14M-2SC-POF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rajzok

Méretrajz

