

**TERMSERIES  
ZQV 1.5N/R6.4/2 GE**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Product image**

A TERMSERIES tartozékok tartalmaznak

- Tartalék relé
- Alap
- Elválasztó lemezek
- Keresztösszekötők
- Tápmódulok

**Általános rendelési adatok**

Típus	ZQV 1.5N/R6.4/2 GE
Rendelési szám	<a href="#">1193670000</a>
Verzió	TERMSERIES, Keresztösszekötő
GTIN (EAN)	4032248976638
Menny.	10 Stück

**TERMSERIES  
ZQV 1.5N/R6.4/2 GE**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Műszaki adatok****Méreték és tömegek**

Szélesség	10 mm	Szélesség (coll)	0,394 inch
Magasság	13,1 mm	Magasság (coll)	0,516 inch
Mélység	4,9 mm	Mélység (coll)	0,193 inch
Nettó tömeg	1,75 g		

**Hőmérsékletek**

Tárolási hőmérséklet, max.	85 °C	Tárolási hőmérséklet, min.	-40 °C
Üzemi hőmérséklet, max.	60 °C	Üzemi hőmérséklet, min.	-40 °C
Üzemi hőmérséklet	-40 °C...60 °C	Tárolási hőmérséklet	-40 °C...85 °C

**Cross-connection data**

Névleges feszültség	250 V	Rated current	17,5 A
Szigetelés	Yes	Érintésvédelem	Igen
Szín	sárga	Keresztkötött kapcsok száma	2
Osztás, mm (P)	6,4 mm	Felszerelés típusa	Dugaszolt
Változat	cannot be cut to length		

**UL névleges adatok**

Rated current (UL)	10 A
--------------------	------

**Csatlakozási adatok**

Osztás, mm (P)	6,4 mm
----------------	--------

**Általános adatok**

Változat	cannot be cut to length	Szín	sárga
UL 94 éghetőségi osztály	V-0		

**Szigetelések koordinálása**

Névleges feszültség	250 V
---------------------	-------

**Besorolások**

ETIM 3.0	EC000489	ETIM 5.0	EC000489
ETIM 6.0	EC002586	eClass 6.2	27-14-11-40
eClass 7.1	27-37-92-08	eClass 8.1	27-37-92-08
eClass 9.1	27-37-16-92		

**Jóváhagyások**

Jóváhagyások



ROHS

Megfelel

## TERMSERIES ZQV 1.5N/R6.4/2 GE

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

### Letöltések

Brochure/Catalogue	<a href="#">CAT 4.2 ELECTR 18/19 EN</a>
Engineering Data	<a href="#">STEP</a>
Tervezési adatok	<a href="#">EPLAN.WSCAD</a>
User Documentation	<a href="#">Operating Instructions</a>

## TERMSERIES ZQV 1.5N/R6.4/2 GE

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

# Rajzok

### Dimensional drawing

