

TERMSERIES
ZQV 1.5N/R6.4/19 GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Product image

A TERMSERIES tartozékok tartalmaznak

- Tartalék relé
- Alap
- Elválasztó lemezek
- Keresztösszekötők
- Tápmódulok

Általános rendelési adatok

Típus	ZQV 1.5N/R6.4/19 GE
Rendelési szám	1193690000
Verzió	TERMSERIES, Keresztösszekötő
GTIN (EAN)	4032248976645
Menny.	10 Stück

TERMSERIES
ZQV 1.5N/R6.4/19 GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méreték és tömegek**

Szélesség	119 mm	Szélesség (coll)	4,685 inch
Magasság	13,1 mm	Magasság (coll)	0,516 inch
Mélység	4,9 mm	Mélység (coll)	0,193 inch
Nettó tömeg	4,647 g		

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet, max.	85 °C	Tárolási hőmérséklet, min.	-40 °C
Üzemi hőmérséklet, max.	60 °C	Üzemi hőmérséklet, min.	-40 °C
Üzemi hőmérséklet	-40 °C...60 °C	Tárolási hőmérséklet	-40 °C...85 °C

Cross-connection data

Névleges feszültség	250 V	Rated current	17,5 A
Szigetelés	Yes	Érintésvédelem	Igen
Szín	sárga	Keresztkötött kapcsok száma	19
Osztás, mm (P)	6,4 mm	Felszerelés típusa	Dugaszolt
Változat	can be cut to length		

UL névleges adatok

Rated current (UL)	10 A
--------------------	------

Csatlakozási adatok

Osztás, mm (P)	6,4 mm
----------------	--------

Általános adatok

Változat	can be cut to length	Szín	sárga
UL 94 éghetőségi osztály	V-0		

Szigetelések koordinálása

Névleges feszültség	250 V
---------------------	-------

Besorolások

ETIM 3.0	EC000489	ETIM 5.0	EC000489
ETIM 6.0	EC002586	eClass 6.2	27-14-11-40
eClass 7.1	27-37-92-08	eClass 8.1	27-37-92-08
eClass 9.1	27-37-16-92		

Jóváhagyások

Jóváhagyások



ROHS

Megfelel

TERMSERIES ZQV 1.5N/R6.4/19 GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Letöltések

Brochure/Catalogue	CAT 4.2 ELECTR 18/19 EN
Engineering Data	STEP
Tervezési adatok	EPLAN.WSCAD
User Documentation	Operating Instructions

TERMSERIES ZQV 1.5N/R6.4/19 GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rajzok

Dimensional drawing

