

**Krimpelő érintkező  
HDC-C-HE-SM0.75-1.00AG****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16


D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



A krimp (sajtoló) csatlakozások olyan elektronikai és mechanikai kötést biztosítanak a vezeték és az érintkező között, ami egyszerre biztonságos és megbízható. Az optimális krimpcsatlakozás gázzáró és korrózióálló.

**Általános rendelési adatok**

|                |                                                                                                                                        |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Típus          | HDC-C-HE-SM0.75-1.00AG                                                                                                                 |
| Rendelési szám | <a href="#">1200600000</a>                                                                                                             |
| Verzió         | Ipari nehézcsatlakozók, Krimpelhető érintkező, HE, HEE, HQ, MixMate, Érintkező, Vezeték-keresztmetszet, max.: 1, fordított, Rézötvözet |
| GTIN (EAN)     | 4008190171308                                                                                                                          |
| Menny.         | 100 Stück                                                                                                                              |

**Krimpelő érintkező  
HDC-C-HE-SM0.75-1.00AG**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Műszaki adatok****Méretetek és tömegek**

|             |       |        |        |
|-------------|-------|--------|--------|
| Nettó tömeg | 1,2 g | Átmérő | 4,5 mm |
|-------------|-------|--------|--------|

**Termék környezetvédelmi megfelelése**

|            |                |
|------------|----------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
|------------|----------------|

**Általános adatok**

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Dugasztási ciklusok | ≥ 500 |
|---------------------|-------|

**Anyag**

|       |            |
|-------|------------|
| Anyag | Rézötvözet |
|-------|------------|

**Csatlakoztatási adatok**

|                              |                      |                              |                   |
|------------------------------|----------------------|------------------------------|-------------------|
| Vezeték-keresztmetszet, min. | 0,75 mm <sup>2</sup> | Vezeték-keresztmetszet, max. | 1 mm <sup>2</sup> |
| Csupasztási hossz            | 7,5 mm               |                              |                   |

**Kialakítás**

|             |                    |                    |                         |
|-------------|--------------------|--------------------|-------------------------|
| Terméksalád | Krimpelő érintkező | Terméktípus        | Krimpelhető érintkező   |
| Típus       | Érintkező          | Csatlakozás típusa | Krimpelhető csatlakozás |

**Besorolások**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC000796    | ETIM 4.0   | EC000796    |
| ETIM 5.0   | EC000796    | ETIM 6.0   | EC000796    |
| UNSPSC     | 30-21-18-01 | eClass 5.1 | 27-14-34-19 |
| eClass 6.2 | 27-26-12-02 | eClass 7.1 | 27-44-02-04 |
| eClass 8.1 | 27-44-02-04 | eClass 9.0 | 27-44-02-04 |
| eClass 9.1 | 27-44-02-04 |            |             |

**Jóváhagyások**

Jóváhagyások



|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

**Letöltések**

|                    |                                                                         |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Brochure/Catalogue | <a href="#">CAT 3 HDC 17/18 EN</a><br><a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> |
| Tervezési adatok   | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a>                                            |

## Krimpelő érintkező HDC-C-HE-SM0.75-1.00AG

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

## Rajzok

