

**P-sorozat
PAP PRV/PPV8 GR**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Product image**DCS marshalling**

DCS marshallingra használható, PUSH IN csatlakozóval, illetve többfunkciós, csavaros csatlakozást (WMF) használó DCS marshalling kapcsokkal felszerelt innovatív PRV-sorkapcsaink nem csupán helyet takarítanak meg a panelben, hanem hatékonyabb jelátvitelt is garantálnak a folyamatvezérlő rendszerekben.

Általános rendelési adatok

Típus	PAP PRV/PPV8 GR
Rendelési szám	1211460000
Verzió	P-sorozat, Véglap, szürke, 3 mm
GTIN (EAN)	4032248113446
Menny.	10 Stück

**P-sorozat
PAP PRV/PPV8 GR**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méretetek és tömegek**

Szélesség	3 mm	Szélesség (coll)	0,118 inch
Magasság	120 mm	Magasság (coll)	4,724 inch
Mélység	58,5 mm	Mélység (coll)	2,303 inch
Nettó tömeg	10,1 g		

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet, max.	40 °C	Tárolási hőmérséklet, min.	10 °C
Tárolási hőmérséklet	10 °C...40 °C	Folyamatos üzemi hőmérséklet, min.	-50 °C
Folyamatos üzemi hőmérséklet, max.	125 °C		

Anyag adatok

Anyag	Polikarbonát	Szín	szürke
UL 94 éghetőségi osztály	V-0		

Rendszer specifikációk

Változat	Véglap
----------	--------

Kiegészítő műszaki adatok

Felpattintható	Igen	Felszerelés típusa	Közvetlen rögzítés
Telepítési útmutató	Közvetlen rögzítés		

Besorolások

ETIM 3.0	EC000886	ETIM 4.0	EC000886
ETIM 5.0	EC000886	ETIM 6.0	EC000886
eClass 6.2	27-14-11-20	eClass 7.1	27-14-11-20
eClass 8.1	27-14-11-33	eClass 9.1	27-14-11-33

Jóváhagyások

ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Brochure/Catalogue	CAT 1 TERM 16/17 EN
Engineering Data	STEP
Tervezési adatok	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
User Documentation	StorageConditionsTerminalBlocks