

**Tartozékok
HDC 24B DC****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Szállítási védősapkák kaphatók a 3, 4, 6 és 8-as méretben. Ezeket a szabványos IP65-ös házakkal lehet használni. A könnyen rögzíthető szállítási védősapkák megfelelnek az IP20-as védettségnek, és minden házalapon, elválasztó lapon és az aljzatházon használhatók. A (nem mellékelt) kötelet lehet átvezetni a beépített szemén.

Általános rendelési adatok

Típus	HDC 24B DC
Rendelési szám	1215930000
Verzió	Ipari nehézcsatlakozók, Tartozékok, Védőkupak
GTIN (EAN)	4050118000207
Menny.	10 Stück

**Tartozékok
HDC 24B DC****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méretetek és tömegek**

Hossz	123 mm	Hossz, inch	4,843 inch
Szélesség	46 mm	Szélesség (coll)	1,811 inch
Magasság	18 mm	Magasság (coll)	0,709 inch
Nettó tömeg	13,2 g		

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet, max.	80 °C	Üzemi hőmérséklet, min.	-20 °C
-------------------------	-------	-------------------------	--------

Anyag

Szín	fehér, Áttetsző	Anyag	Polipropilén
------	-----------------	-------	--------------

Kialakítás

Termékcsalád	Tartozékok	Terméktípus	Védőkupak
--------------	------------	-------------	-----------

Általános adatok

Anyag	Polipropilén	Méret	8
Szín	fehér, Áttetsző	Védelmi osztály	IP20

Besorolások

ETIM 4.0	EC000437	ETIM 5.0	EC000437
ETIM 6.0	EC002943	eClass 6.2	27-14-34-19
eClass 7.1	27-44-02-02	eClass 8.1	27-44-02-02
eClass 9.0	27-44-02-92	eClass 9.1	27-44-02-08

Jóváhagyások

Jóváhagyások



ROHS

Megfelel

Letöltések

Brochure/Catalogue	CAT 3 HDC 17/18 EN FL FIELDWIRING EN
Tervezési adatok	EPLAN

Tartozékok HDC 24B DC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Rajzok

