

**Ipari Ethernet  
IE-BS-V01M-SCRJ-SM**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



Bajonett dugaszolható csatlakozó készletek az IEC  
61076-3-106 1. változat szerint (EtherNet/IP), RJ45-ös  
fémbetét, vele SC betét

**Általános rendelési adatok**

|                |                                    |
|----------------|------------------------------------|
| Típus          | IE-BS-V01M-SCRJ-SM                 |
| Rendelési szám | <a href="#">1221020000</a>         |
| Verzió         | FO peremes aljzat, IP67, Egymódusú |
| GTIN (EAN)     | 4050118004113                      |
| Menny.         | 10 Stück                           |

## Ipari Ethernet IE-BS-V01M-SCRJ-SM

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

### Méreték és tömegek

Nettó tömeg 63,7 g

### Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet, max. 70 °C      Üzemi hőmérséklet, min. -40 °C  
 Üzemi hőmérséklet -40 °C...70 °C

### Termék környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC Lead 7439-92-1

### Általános adatok

|                                      |           |                      |                  |
|--------------------------------------|-----------|----------------------|------------------|
| 1. csatlakozás                       | SCRJ      | 2. csatlakozás       | SCRJ             |
| Beillesztési veszteség               | ≤ 0,5 dB  | Dugaszolási ciklusok | 500              |
| Elemi szál típusa                    | Egymódusú | Ház fő anyaga        | Cink présöntvény |
| Szín                                 | Egyéb     | Tömítés anyaga       | NBR              |
| Visszatérési veszteség (csillapítás) | ≥ 40 dB   | Védelmi osztály      | IP67             |

### Szabványok

Csatlakozó, standard IEC 61076-3-106 Var. 1,  
 IEC 61754-24

### Besorolások

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 4.0   | EC001121    | ETIM 5.0   | EC001121    |
| ETIM 6.0   | EC001122    | eClass 6.2 | 27-26-12-03 |
| eClass 7.1 | 27-25-05-04 | eClass 8.1 | 19-17-01-25 |
| eClass 9.0 | 19-17-01-22 | eClass 9.1 | 19-07-01-22 |


### Letöltések

Brochure/Catalogue [CAT 9 IETH 18/19 EN](#)  
[MB FREECONTACT EN](#)  
[FL FIELDWIRING EN](#)  
[PI PROFINET CABLING EN](#)

User Documentation [MAN IE GUIDE DE](#)  
[MAN IE GUIDE EN](#)

**Ipari Ethernet  
IE-BS-V01M-SCRJ-SM**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Rajzok****Szerelési kivágás**

Mounting cut-out: 1. With central screw connection / 2. For mounting with four M3 screws