

**Ipari Ethernet
IE-BHD-V01M-SCA****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Bajonett dugaszolható csatlakozó az IEC 61076-3-106 1. változat szerint (EtherNet/IP), fém, üres ház

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|--|
| Típus | IE-BHD-V01M-SCA |
| Rendelési szám | 1221030000 |
| Verzió | Üres ház, Aljzatház, 1. változat IEC 61076-3-106 szerint, IP67 |
| GTIN (EAN) | 4050118003956 |
| Menny. | 10 Stück |

**Ipari Ethernet
IE-BHD-V01M-SCA**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méreték és tömegek**

| | |
|-------------|--------|
| Nettó tömeg | 57,7 g |
|-------------|--------|

Hőmérsékletek

| | | | |
|-------------------------|----------------|-------------------------|--------|
| Üzemi hőmérséklet, max. | 70 °C | Üzemi hőmérséklet, min. | -40 °C |
| Üzemi hőmérséklet | -40 °C...70 °C | | |

Termék környezetvédelmi megfelelése

| | |
|------------|----------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
|------------|----------------|

Általános adatok

| | | | |
|----------------------|------------------|--------------------|------------------------|
| Dugaszolási ciklusok | 750 | Felszerelés típusa | 4 csavar, Középső anya |
| Ház fő anyaga | Cink présöntvény | Szín | Egyéb |
| Tömítés anyaga | EPDM | Védelmi osztály | IP67 |

Szabványok

| | | | |
|----------------------|------------------------|---------------------------|---------|
| Csatlakozó, standard | IEC 61076-3-106 Var. 1 | Tanúsítvány száma (cULus) | E316369 |
|----------------------|------------------------|---------------------------|---------|

Besorolások

| | | | |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 4.0 | EC001121 | ETIM 5.0 | EC001121 |
| ETIM 6.0 | EC001031 | eClass 6.2 | 27-26-12-03 |
| eClass 7.1 | 27-25-05-04 | eClass 8.1 | 19-17-01-25 |
| eClass 9.0 | 27-18-27-02 | eClass 9.1 | 27-18-27-02 |

Jóváhagyások

Jóváhagyások

**Letöltések**


| | |
|---|---|
| Approval/Certificate/Document of Conformity | DUXR.E316369 |
| Brochure/Catalogue | CAT 9 IETH 18/19 EN MB FREECONTACT EN FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN |
| User Documentation | MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN |

Ipari Ethernet IE-BHD-V01M-SCA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Rajzok

Szerelési kivágás



Mounting cut-out: 1. With central screw connection / 2. For mounting with four M3 screws