

**ClipCard
CC DIA 30/4.2 MC NE GR****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



A kép illusztráció

A CC DIA 30 MC hidraulikatömlők, lámpák és visszajelzők címkézésére használatos. M4-es csavarokhoz való 4,2 mm-es furatos változat vagy kábelkötős felszerelés. A 3,5 mm-es furatok 3,2 mm-es vakszegecsekhez valók.

A 2010.01-i DIN V VDE V 0108 szabvány 100-as része szerint a biztonsági világítási rendszer részét képező biztonsági világításokat és csatlakozási / leágazási ponti világításokat könnyedén és megbízhatóan azonosítani kell tudni és piros vagy zöld jelzéssel kell ellátni. Az elosztó, az elektromos áramkör és a lámpa azonosító számát fel kell tüntetni a lámpák mellett.

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

Általános rendelési adatok

Típus	CC DIA 30/4.2 MC NE GR
Rendelési szám	1248540000
Verzió	ClipCard, Készülékjelölők, 30 x 30 mm, Furattal, szürke
GTIN (EAN)	4050118038910
Menny.	60 Stück
kompatibilis nyomtató	1324380000

**ClipCard
CC DIA 30/4.2 MC NE GR**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmüller.com

Műszaki adatok**Méretetek és tömegek**

Szélesség	30 mm	Szélesség (coll)	1,181 inch
Magasság	30 mm	Magasság (coll)	1,181 inch
Mélység	1,2 mm	Mélység (coll)	0,047 inch
Nettó tömeg	2,133 g	Átmérő	30 mm

Általános adatok

Alkalmazás/gyártó	Furattal	Anyag	Poliamid 66
Anyag színe az ellenállás kódja szerint	8	Halogén	Nem
Javasolt iparágak	Berendezés	Szélesség	30 mm
Szín	szürke	UL 94 éghetőségi osztály	V-2
Változat	Ø 30 mm, 4,2 mm-es szerelő furattal	Üzemi hőmérsékleti tartomány	-40... 100 °C

Készülékjelölők

Furatátmérő	4,2 mm	Átmérő	30 mm
-------------	--------	--------	-------

Besorolások

ETIM 5.0	EC001288	ETIM 6.0	EC001288
eClass 6.2	27-14-91-29	eClass 7.1	27-14-91-29
eClass 8.1	27-14-91-03	eClass 9.0	27-40-06-29
eClass 9.1	27-40-06-29		

Jóváhagyások

ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Engineering Data	STEP
Software	M-Print PRO configuration file
Tervezési adatok	EPLAN, WSCAD

**ClipCard
CC DIA 30/4.2 MC NE GR**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rajzok**Felhasználási példa**

A kép illusztráció

Felhasználási példa