

**SwitchMark  
SM 45/45-24 MC NE GE****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16


D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



A kép illusztráció

Az SM 45/45-24 MC az Eaton Moeller T0 méretű forgatható választókapcsolóinak feliratozására használható.

**Egyedi nyomtatáshoz:** Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

**Általános rendelési adatok**

|                       |                                                                                   |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Típus                 | SM 45/45-24 MC NE GE                                                              |
| Rendelési szám        | <a href="#">1248660000</a>                                                        |
| Verzió                | SwitchMark, Készülékjelölők, 45 x 45 mm, forgó kapcsolókhoz, Eaton Moeller, sárga |
| GTIN (EAN)            | 4050118038989                                                                     |
| Menny.                | 20 Stück                                                                          |
| kompatibilis nyomtató | <a href="#">1324380000</a>                                                        |

**SwitchMark  
SM 45/45-24 MC NE GE****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Műszaki adatok****Méretetek és tömegek**

|             |        |                  |            |
|-------------|--------|------------------|------------|
| Szélesség   | 45 mm  | Szélesség (coll) | 1,772 inch |
| Magasság    | 45 mm  | Magasság (coll)  | 1,772 inch |
| Mélység     | 1,2 mm | Mélység (coll)   | 0,047 inch |
| Nettó tömeg | 5,45 g | Átmérő           | 24 mm      |

**Általános adatok**

|                                         |                                   |                              |               |
|-----------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|---------------|
| Alkalmazás/gyártó                       | forgó kapcsolókhöz, Eaton Moeller | Anyag                        | Poliamid 66   |
| Anyag színe az ellenállás kódja szerint | 4                                 | Halogén                      | Nem           |
| Szélesség                               | 45 mm                             | Szín                         | sárga         |
| UL 94 éghetőségi osztály                | V-2                               | Üzemi hőmérsékleti tartomány | -40... 100 °C |

**Készülékjelölők**

|        |       |
|--------|-------|
| Átmérő | 24 mm |
|--------|-------|

**Besorolások**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 4.0   | EC001288    | ETIM 5.0   | EC001288    |
| ETIM 6.0   | EC001288    | eClass 6.2 | 27-37-12-25 |
| eClass 7.1 | 27-14-91-29 | eClass 8.1 | 27-14-91-03 |
| eClass 9.0 | 27-40-06-29 | eClass 9.1 | 27-40-06-29 |

**Jóváhagyások**

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

**Letöltések**

|                  |                                                |
|------------------|------------------------------------------------|
| Engineering Data | <a href="#">STEP</a>                           |
| Software         | <a href="#">M-Print PRO configuration file</a> |
| Tervezési adatok | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a>                   |

## SwitchMark SM 45/45-24 MC NE GE

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Rajzok

### Felhasználási példa



A kép illusztráció

