

**Húzókegyl
KLBUE 15-32 FM4**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Product image

A kép illusztráció

Árnyékolás és földelés

Több különböző csatlakozástechnikával kapható védőföldelés-vezetékünk és árnyékolókapcsaink segítségével hatékony védelmet nyújthat mind a dolgozóknak, mind a berendezéseknek az interferenciával, például elektronikus vagy mágneses mezőkkel szemben. Kínálatunkat tartozékok kiterjedt választéka teszi teljessé.

Általános rendelési adatok

Típus	KLBUE 15-32 FM4
Rendelési szám	1252490000
Verzió	Húzókegyl, Húzókegyl
GTIN (EAN)	4032248 112524
Menny.	10 Stück

**Húzókegyel
KLBUE 15-32 FM4**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méretetek és tömegek**

Szélesség	34,5 mm	Szélesség (coll)	1,358 inch
Magasság	50,5 mm	Magasság (coll)	1,988 inch
Mélység	64 mm	Mélység (coll)	2,52 inch
Nettó tömeg	82,4 g		

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet, max.	40 °C	Tárolási hőmérséklet, min.	10 °C
Tárolási hőmérséklet	10 °C...40 °C		

Anyag adatok

Szín	ezüst
------	-------

Rendszer specifikációk

Sín	TS 35
-----	-------

Kiegészítő műszaki adatok

Robbanásbiztonság szempontjából bevizsgált változat	Nem
--	-----

Rögzíthető vezetékek (névleges csatlakozás)

Kábelátmérő, max.	32 mm	Kábelátmérő, min.	15 mm
-------------------	-------	-------------------	-------

Besorolások

ETIM 3.0	EC000489	ETIM 4.0	EC000489
ETIM 5.0	EC000489	ETIM 6.0	EC002020
eClass 6.2	27-14-11-90	eClass 7.1	27-14-11-90
eClass 8.1	27-14-11-50	eClass 9.0	27-14-11-50
eClass 9.1	27-14-11-50		

Jóváhagyások

Jóváhagyások	
--------------	---

ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Brochure/Catalogue	CAT 1 TERM 16/17 EN
Engineering Data	STEP
Tervezési adatok	EPLAN, WSCAD
User Documentation	Beipackzettel_KLBUE.pdf StorageConditionsTerminalBlocks