

**Húzókegyel
KLBUE 15-32 CPF16**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Product image

A kép illusztráció

Árnyékolás és földelés

Több különböző csatlakozástechnikával kapható védőföldelés-vezetékünk és árnyékolókapcsaink segítségével hatékony védelmet nyújthat mind a dolgozóknak, mind a berendezéseknek az interferenciával, például elektronikus vagy mágneses mezőkkel szemben. Kínálatunkat tartozékok kiterjedt választéka teszi teljessé.

Általános rendelési adatok

Típus	KLBUE 15-32 CPF16
Rendelési szám	1252540000
Verzió	Húzókegyel, Kapocskegyel, árnyékolt-csatlakozáshoz
GTIN (EAN)	4050118104424
Menny.	10 Stück

Húzókegyel
KLBUE 15-32 CPF16**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méretetek és tömegek**

Szélesség	34,5 mm	Szélesség (coll)	1,358 inch
Magasság	32 mm	Magasság (coll)	1,26 inch
Mélység	64 mm	Mélység (coll)	2,52 inch
Rögzítési méret - szélesség	33,5 mm	Nettó tömeg	91,4 g

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet, max.	40 °C	Tárolási hőmérséklet, min.	10 °C
Tárolási hőmérséklet	10 °C...40 °C		

Anyag adatok

Szín	szürke
------	--------

Rendszer specifikációk

Sín	TS 27
-----	-------

Kiegészítő műszaki adatok

Robbanásbiztonság szempontjából bevizsgált változat	Nem
---	-----

Rögzíthető vezetékek (névleges csatlakozás)

Kábelátmérő, max.	32 mm	Kábelátmérő, min.	15 mm
-------------------	-------	-------------------	-------

Besorolások

ETIM 3.0	EC000489	ETIM 4.0	EC000489
ETIM 5.0	EC000489	ETIM 6.0	EC002020
eClass 6.2	27-40-91-90	eClass 7.1	27-40-91-90
eClass 8.1	27-14-11-50	eClass 9.0	27-14-11-50
eClass 9.1	27-14-11-50		

Jóváhagyások

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Brochure/Catalogue	CAT 1 TERM 16/17 EN
Engineering Data	STEP
Tervezési adatok	EPLAN, WSCAD
User Documentation	Beipackzettel_KLBUE.pdf StorageConditionsTerminalBlocks