

**CH20M AD SHL 5.00/03 BK 2010****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmuller.com



**Az új elektronikák új szabványai a DIN sínen. Trend-setting rugalmasság és tervezési szabadság. Rugalmasság, hatékonyság, funkcionalitás és biztonság.**

**CH20M (Alkatrész Ház IP20 Modulós)** – A Weidmüller új házsabványa tökéletesen illeszkedik a testreszabott elektronikai alkalmazásokhoz. Ez a "szabványos, testreszabottság" kombinálja a kialakítás szabadságot, amit a modulosság úttörő elve tesz lehetővé a minimális tartalékkal és a szabványos rendszerek optimalizált tervezési biztonságával.

A fejlesztéstől a termelésig, a CH20M hatékonyságot jelent. Lefedi a jövő számára épített, modern elektronikai platformok minden követelményét. A rendszer számos kiemelkedő tulajdonsággal rendelkezik, beleértve a méretezhetőséget, rugalmasságot, magas biztonsági szinten és az új alkalmazási funkcionalitást. Általában a terméksor lefedi az összes általános méretet, kezdve a 6,1 mm-es bontott kialakítástól a 22,5 mm-es és a 67 mm-es nagyméretű házakig.

Az alkalmazás központú kialakítást a való életben szerzett tapasztalatokkal fejlesztettük ki a való élet számára. A piaccal, az alkalmazással együtt, és a jövőre gondolva terveztük meg. A lényeges tulajdonságok magukért beszélnek:

- Rendszerszintű modulosság a fejtől (lemeztől) a (rápattintható) lábáig

- Kiváló méretezhetőség – 7 különböző szélességgel, 6,1 - 67,5 mm-ig!
- A legmagasabb biztonság: vezetősapos érintkező és rögzített kódoló rendszer
- Korlátlan folyamatosság - egységes kialakítás az összes szélességi mérethez
- Nagyon kompakt méret – legfeljebb 4 csatlakozási szinttel és kioldókkal
- Teljes folyamatbi biztonság - SMT/THR csatlakozó alkatrészek, orsón-szalagba csomagolva és optimalizált NYÁK kivitelben
- A legmagasabb hatékonyság - optimalizált NYÁK helykihasználással

**CH20M - a legnagyobb teljesítményt kínálja a legkisebb átfordítással. Óriási lépés az Ön alkalmazása számára!**

Általános rendelési adatok	
Típus	CH20M AD SHL 5.00/03 BK 2010
Rendelési szám	<a href="#">1254110000</a>
Verzió	Fedél fekete, Szélesség: 17.5 mm
GTIN (EAN)	4050118046922
Menny.	50 Stück

## CH20M AD SHL 5.00/03 BK 2010

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

Hossz	14,5 mm	Hossz, inch	0,571 inch
Szélesség	17,5 mm	Szélesség (coll)	0,689 inch
Magasság	23,7 mm	Magasság (coll)	0,933 inch
Nettó tömeg	1,44 g		

## Rendszer karakterisztika

Védelmi osztály	IP20
-----------------	------

## Anyagjellemzők

Szigetelőanyag	PA 66 GF 30	Szín	fekete
Színskála (hasonló)	RAL 9011	Szigetelőanyag csoport	II
CTI	≥ 550	Tárolási hőmérséklet, min.	-40 °C
Tárolási hőmérséklet, max.	85 °C	Max. relatív páratartalom tárolás közben	80 %
Üzemi hőmérséklet, min.	-50 °C	Üzemi hőmérséklet, max.	85 °C
Hőmérsékleti tartomány, telepítés, min.	-25 °C	Hőmérsékleti tartomány, telepítés, max.	85 °C

## Besorolások

ETIM 5.0	EC001031	ETIM 6.0	EC001031
eClass 6.2	27-18-08-02	eClass 7.1	27-18-27-02
eClass 8.1	27-18-27-02	eClass 9.0	27-18-27-90
eClass 9.1	27-18-27-90		

## Jóváhagyások

ROHS	Megfelel
------	----------

## Letöltések

Brochure/Catalogue	<a href="#">CAT 2 PORTFOLIOGUIDE EN</a>
Engineering Data	<a href="#">STEP</a>
Tervezési adatok	<a href="#">EPLAN</a>

**CH20M AD SHL 5.00/03 BK 2010**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Rajzok**

