

**W-sorozat
GWHUE M3 WTL6**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Product image**Áram- és feszültségátalakítók huzalozása**

Rugós és csavaros csatlakozástechnikával is kapható mérő-bontó sorkapcsaink kifinomult megoldást kínálnak az áramerősség, feszültség és teljesítmény méréséhez szükséges fontos átalakító áramkörök kiépítéséhez.

Általános rendelési adatok

Típus	GWHUE M3 WTL6
Rendelési szám	1255010000
Verzió	W-sorozat, Menetes átvezető
GTIN (EAN)	4050118075892
Menny.	50 Stück

**W-sorozat
GWHUE M3 WTL6**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méretetek és tömegek**

Szélesség	6 mm	Szélesség (coll)	0,236 inch
Magasság	6 mm	Magasság (coll)	0,236 inch
Mélység	13,3 mm	Mélység (coll)	0,524 inch
Nettó tömeg	2,192 g	Átmérő	3,2 mm

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet, max.	40 °C	Tárolási hőmérséklet, min.	10 °C
Tárolási hőmérséklet	10 °C...40 °C		

Termék környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Anyag adatok

Anyag	Vörösréz - cink
-------	-----------------

Méretetek

Átmérő	3,2 mm
--------	--------

Besorolások

ETIM 6.0	EC002848	eClass 6.2	23-15-92-90
eClass 7.1	23-15-92-90	eClass 8.1	23-15-92-90
eClass 9.0	27-14-11-92	eClass 9.1	27-14-11-92

Jóváhagyások

ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Brochure/Catalogue	CAT 1 TERM 16/17 EN
Engineering Data	STEP
Tervezési adatok	EPLAN, WSCAD
User Documentation	StorageConditionsTerminalBlocks