

**Tartozékok  
ETA 1170 21 4A**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Product image**

A kép illusztráció

**Húzórugós technológiájú rugós csatlakozás**

A húzórugós technológia univerzálisan használható csatlakoztatási rendszert kínál az összes gyakori vezetékcsatlakozó-típushoz. Különleges rugalmasságának köszönhetően a húzórugós technológia nyereséges alternatív megoldást jelenthet.

**Általános rendelési adatok**

Típus	ETA 1170 21 4A
Rendelési szám	<a href="#">1278740000</a>
Verzió	Tartozékok, Megszakító, 4 A
GTIN (EAN)	4050118091243
Menny.	5 Stück

**Tartozékok**  
**ETA 1170 21 4A**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Műszaki adatok****Méreték és tömegek**

Szélesség	9,8 mm	Szélesség (coll)	0,386 inch
Magasság	22 mm	Magasság (coll)	0,866 inch
Mélység	51,6 mm	Mélység (coll)	2,031 inch
Nettó tömeg	10 g		

**Hőmérsékletek**

Folyamatos üzemi hőmérséklet., min.	-50 °C	Folyamatos üzemi hőmérséklet., max.	120 °C
-------------------------------------	--------	-------------------------------------	--------

**Termék környezetvédelmi megfelelése**

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

**Anyag adatok**

Szín	fekete
------	--------

**Rendszer specifikációk**

Változat	Biztosítóelem
----------	---------------

**Kiegészítő műszaki adatok**

Felszerelés típusa	Dugaszolt	Telepítési útmutató	Közvetlen rögzítés
--------------------	-----------	---------------------	--------------------

**Névleges adatok**

Névleges feszültség	28 V DC	Névleges áram	4 A
---------------------	---------	---------------	-----

**Besorolások**

ETIM 6.0	EC000035	eClass 6.2	27-14-20-90
eClass 7.1	27-14-20-90	eClass 8.1	27-14-20-90
eClass 9.0	27-14-20-01	eClass 9.1	27-14-20-01

**Jóváhagyások**

ROHS	Megfelel
------	----------

**Letöltések**

Tervezési adatok	<a href="#">EPLAN, WSCAD</a>
User Documentation	<a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a>