

**Tartozékok
ETA 1170 21 8A**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Product image

A kép illusztráció

Húzórugós technológiájú rugós csatlakozás

A húzórugós technológia univerzálisan használható csatlakoztatási rendszert kínál az összes gyakori vezetékcsatlakozó-típushoz. Különleges rugalmasságának köszönhetően a húzórugós technológia nyereséges alternatív megoldást jelenthet.

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|-----------------------------|
| Típus | ETA 1170 21 8A |
| Rendelési szám | 1278780000 |
| Verzió | Tartozékok, Megszakító, 8 A |
| GTIN (EAN) | 4050118091304 |
| Menny. | 5 Stück |

Tartozékok
ETA 1170 21 8A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méreték és tömegek**

| | | | |
|-------------|---------|------------------|------------|
| Szélesség | 9,8 mm | Szélesség (coll) | 0,386 inch |
| Magasság | 22 mm | Magasság (coll) | 0,866 inch |
| Mélység | 51,6 mm | Mélység (coll) | 2,031 inch |
| Nettó tömeg | 10 g | | |

Hőmérsékletek

| | | | |
|-------------------------------------|--------|-------------------------------------|--------|
| Folyamatos üzemi hőmérséklet., min. | -50 °C | Folyamatos üzemi hőmérséklet., max. | 120 °C |
|-------------------------------------|--------|-------------------------------------|--------|

Termék környezetvédelmi megfelelése

| | |
|------------|----------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
|------------|----------------|

Anyag adatok

| | |
|------|--------|
| Szín | fekete |
|------|--------|

Rendszer specifikációk

| | |
|----------|---------------|
| Változat | Biztosítóelem |
|----------|---------------|

Kiegészítő műszaki adatok

| | | | |
|--------------------|-----------|---------------------|--------------------|
| Felszerelés típusa | Dugaszolt | Telepítési útmutató | Közvetlen rögzítés |
|--------------------|-----------|---------------------|--------------------|

Névleges adatok

| | | | |
|---------------------|---------|---------------|-----|
| Névleges feszültség | 28 V DC | Névleges áram | 8 A |
|---------------------|---------|---------------|-----|

Besorolások

| | | | |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000035 | eClass 6.2 | 27-14-20-90 |
| eClass 7.1 | 27-14-20-90 | eClass 8.1 | 27-14-20-90 |
| eClass 9.0 | 27-14-20-01 | eClass 9.1 | 27-14-20-01 |

Jóváhagyások

| | |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

Letöltések

| | |
|--------------------|---|
| Tervezési adatok | EPLAN, WSCAD |
| User Documentation | StorageConditionsTerminalBlocks |