

**Tartozékok
ETA 1170 21 15A**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Product image

A kép illusztráció

Húzórugós technológiájú rugós csatlakozás

A húzórugós technológia univerzálisan használható csatlakoztatási rendszert kínál az összes gyakori vezetékcsatlakozó-típushoz. Különleges rugalmasságának köszönhetően a húzórugós technológia nyereséges alternatív megoldást jelenthet.

Általános rendelési adatok

Típus	ETA 1170 21 15A
Rendelési szám	1278810000
Verzió	Tartozékok, Megszakító, 15 A
GTIN (EAN)	4050118091328
Menny.	5 Stück

Tartozékok
ETA 1170 21 15A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méreték és tömegek**

Szélesség	9,8 mm	Szélesség (coll)	0,386 inch
Magasság	22 mm	Magasság (coll)	0,866 inch
Mélység	51,6 mm	Mélység (coll)	2,031 inch
Nettó tömeg	10,4 g		

Hőmérsékletek

Folyamatos üzemi hőmérséklet., min.	-50 °C	Folyamatos üzemi hőmérséklet., max.	120 °C
-------------------------------------	--------	-------------------------------------	--------

Termék környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Anyag adatok

Szín	fekete
------	--------

Rendszer specifikációk

Változat	Biztosítóelem
----------	---------------

Kiegészítő műszaki adatok

Felszerelés típusa	Dugaszolt	Telepítési útmutató	Közvetlen rögzítés
--------------------	-----------	---------------------	--------------------

Névleges adatok

Névleges feszültség	28 V DC	Névleges áram	15 A
---------------------	---------	---------------	------

Besorolások

ETIM 6.0	EC000035	eClass 6.2	27-14-20-90
eClass 7.1	27-14-20-90	eClass 8.1	27-14-20-90
eClass 9.0	27-14-20-01	eClass 9.1	27-14-20-01

Jóváhagyások

ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Tervezési adatok	EPLAN, WSCAD
User Documentation	StorageConditionsTerminalBlocks