

**Tartozékok
CBH 19/19 NATUR****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



A kábelkötőket maximális szorítóerő és hosszú élettartam jellemzi. És az acél kábelkötők rendkívüli körülmények, pl. nagy hőmérséklet vagy erős kémiai hatások esetén is tartós rögzítést biztosítanak.

Általános rendelési adatok

Típus	CBH 19/19 NATUR
Rendelési szám	1289200000
Verzió	Kábelkötők, HxSZ: 19 x 19 mm, Műanyag, 80 N
GTIN (EAN)	4008190106317
Menny.	100 Stück

Tartozékok
CBH 19/19 NATUR**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méretetek és tömegek**

Szélesség	19 mm	Szélesség (coll)	0,748 inch
Magasság	19 mm	Magasság (coll)	0,748 inch
Mélység	2 mm	Mélység (coll)	0,079 inch
Nettó tömeg	0,72 g		

Szerelőanyagok

Anyag	Műanyag	Max. kábelkötő szélesség	3,6 mm
Szakítószilárdság	80 N	UL 94 éghetőségi osztály	V-2
Változat	Öntapadós	Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	105 °C
Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-40 °C		

Besorolások

ETIM 3.0	EC000046	ETIM 4.0	EC000046
ETIM 5.0	EC000046	ETIM 6.0	EC000449
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-07-02
eClass 6.2	27-14-07-02	eClass 7.1	27-14-07-02
eClass 8.1	27-14-07-02	eClass 9.0	23-15-90-07
eClass 9.1	27-40-07-90		

Jóváhagyások

ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Tervezési adatok	EPLAN , WSCAD
------------------	---

**Tartozékok
CBH 19/19 NATUR****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com**Rajzok****Dimensional drawing**