

**OMNIMATE Housing - CH20M sorozat
CH20M12 S PPP BL 2013**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmüller.com



A kép illusztráció

Kiváló hatékonyság, rugalmasság és kivitel - a "szabványos és testreszabott"

A tokozat kialakításának kiválasztásakor kulcsfontosságú tényező a rugalmasság. További fontos követelmények: méretezhetőség, testre szabhatóság, új funkcionalitás és költséghatékonyság. Önnek olyan választásra van szüksége, amely a maximális teljesítményt nyújtja minimális költséggel.

A CH20M12 modulós elektronika ház a "kis" opció a "nagy" házmegoldások között a kompakt elektronikai alkalmazások számára.

A teljes rendszert a kiválóság jellemzi: rendkívüli méretezhetőség és rugalmasság, nagy biztonság, innovatív alkalmazási funkcionalitás és a változatos praktikus részletek.

- **Gyorsabb beszerelés** olyan jellemzőkkel, mint az általános célú szerszámhoz való univerzális „Wire Ready” csavarozófej
- **Felhasználóbarát munka:** világos és állandó feliratozással és extra jelölési lehetőségekkel, beépített kioldókengyellel vagy átlátszó fedéllel
- **Maximális zavarállóság** EMC-megfelelő kialakítás, a modulok kiváló minőségű műanyagból készült csatlakozó szélei mélyen átfedik egymást
- **Nagy működési biztonság** az egyedülálló Auto-Set kódolórendszerrel és kétoldali érintésvédelemmel a tűs érintkezősor és az aljzattömb számára

CH20M - a piacon kapható legrugalmasabb rendszer rövid neve. Nem csak a „Component Housing IP20 Modular (IP20 moduláris készülékház)” megnevezés rövidítése.

A CH20M hatékonyságot és innovációt is jelent a tervezéstől a gyártáson át a használatig.

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|--|
| Típus | CH20M12 S PPP BL 2013 |
| Rendelési szám | 1294340000 |
| Verzió | Modulos ház, OMNIMATE Housing - CH20M sorozat kék, Oldalelem, Szélesség: 12.5 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118090376 |
| Menny. | 14 Stück |

**OMNIMATE Housing - CH20M sorozat
CH20M12 S PPP BL 2013**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méreték és tömegek**

| | | | |
|-------------|-----------|------------------|------------|
| Hossz | 105,49 mm | Hossz, inch | 4,153 inch |
| Szélesség | 12,5 mm | Szélesség (coll) | 0,492 inch |
| Magasság | 22,83 mm | Magasság (coll) | 0,899 inch |
| Nettó tömeg | 6,21 g | | |

Rendszer karakterisztika

| | | | |
|---------------------------|-----------|---------------------------|-----|
| Változat | Oldalelem | Csatlakozások száma | 6 |
| Csatlakozás szintek száma | 3 | NYÁK-ok száma modulonként | 1 |
| Érintkező - kapocs sín | Nem | Tokozási opció | Nem |

Anyagjellemzők

| | | | |
|--|-------------|---|--------|
| Szigetelőanyag | PA 66 GF 30 | Szín | kék |
| Színkóda (hasonló) | RAL 5012 | Szigetelőanyag csoport | II |
| CTI | ≥ 550 | UL 94 éghetőségi osztály | V-0 |
| Tárolási hőmérséklet, min. | -40 °C | Tárolási hőmérséklet, max. | 85 °C |
| Max. relatív páratartalom tárolás közben | 80 % | Üzemi hőmérséklet, min. | -40 °C |
| Üzemi hőmérséklet, max. | 120 °C | Hőmérsékleti tartomány, telepítés, min. | -25 °C |
| Hőmérsékleti tartomány, telepítés, max. | 85 °C | | |

Besorolások

| | | | |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 5.0 | EC001031 | ETIM 6.0 | EC001031 |
| eClass 6.2 | 27-18-08-02 | eClass 7.1 | 27-18-27-02 |
| eClass 8.1 | 27-18-27-02 | eClass 9.0 | 27-18-27-90 |
| eClass 9.1 | 27-18-27-90 | | |

Jóváhagyások

| | |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

Letöltések

| | |
|--------------------|---|
| Brochure/Catalogue | FL ANALO.SIGN.CONV. EN MB DEVICE MANUF. EN FL MACHINE SAFETY EN FL 72H SAMPLE SER EN PO OMNIMATE EN |
| Engineering Data | STEP |

**OMNIMATE Housing - CH20M sorozat
CH20M12 S PPP BL 2013**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

