

**ClipCard
CC 15/60 O4MM MC NE GR****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



A kép illusztráció

ClipCard O4mm MC készülékjelölők MultiCard formátumban. Ezeket a különleges változatokat csavarok vagy szegecsek használatával könnyen lehet rögzíteni a mindkét oldalba fúrt 4,2 mm-es furatokkal.

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

Általános rendelési adatok

Típus	CC 15/60 O4MM MC NE GR
Rendelési szám	1304060000
Verzió	ClipCard, Készülékjelölők, 15 x 60 mm, Furattal, szürke
GTIN (EAN)	4050118103236
Menny.	40 Stück
kompatibilis nyomtató	1324380000

**ClipCard
CC 15/60 04MM MC NE GR**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méretetek és tömegek**

Szélesség	60 mm	Szélesség (coll)	2,362 inch
Magasság	15 mm	Magasság (coll)	0,591 inch
Mélység	1,2 mm	Mélység (coll)	0,047 inch
Nettó tömeg	3,075 g		

Általános adatok

Alkalmazás/gyártó	Furattal	Anyag	Poliamid 66
Anyag színe az ellenállás kódja szerint	8	Halogén	Nem
Javasolt iparágak	Berendezés	Szélesség	60 mm
Szín	szürke	UL 94 éghetőségi osztály	V-2
Üzemi hőmérsékleti tartomány	-40...100 °C		

Készülékjelölők

Páratartalom	≤ 60 %
--------------	--------

Besorolások

ETIM 5.0	EC001288	ETIM 6.0	EC001288
eClass 6.2	27-14-91-29	eClass 7.1	27-14-91-29
eClass 8.1	27-14-91-03	eClass 9.0	27-40-06-29
eClass 9.1	27-40-06-29		

Jóváhagyások

ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Engineering Data	STEP
Tervezési adatok	EPLAN, WSCAD

**ClipCard
CC 15/60 04MM MC NE GR**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rajzok

