

**CableLine
CLI C 1-3 OR/SW 3 CD****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



A CLI C vezetékjelölők nem csatlakoztatott vezetékeken helyezhetők el. Három különböző méret használható a 0,5 mm² - max. 70 mm² keresztmetszetű vezetékekhez. A kábeljelölőket nyomtatva, használatra készen szállítjuk. Az egyedi jelölők kombinálásával egyedi címkézés is lehetséges.

- Zárt, megbízhat jelölők, nem csatlakoztatott kábelekre szerelhetők
- A speciális flexibilis harangprofil széles körű alkalmazhatóságot garantál
- Gyorsan és egyszerűen feltehetők - minimális munkával
- A megfelelő tartozékok egyszerűvé teszik a címkézést
- Permanens, kiváló minőségű jelölések
- Tökéletes kontraszt az optimális olvashatóságért

Általános rendelési adatok

Típus	CLI C 1-3 OR/SW 3 CD
Rendelési szám	1568251512
Verzió	CableLine, Vezeték és kábeljelölők, 2.5 - 5 mm, 3 x 4.2 mm, narancssárga
GTIN (EAN)	4032248261918
Menny.	500 Stück

**CableLine
CLI C 1-3 OR/SW 3 CD**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méretetek és tömegek**

Szélesség	4,2 mm	Szélesség (coll)	0,165 inch
Magasság	3 mm	Magasság (coll)	0,118 inch
Mélység	5 mm	Mélység (coll)	0,197 inch
Nettó tömeg	0,078 g		

Általános adatok

Anyag	PVC, puha, kadmium nélkül	Anyag színe az ellenállás kódja szerint	3
Halogén	Igen	Javasolt iparágak	Folyamat, Berendezés
Nyomtatott karakterek	Számok	Nyomtatás	3
Nyomtatás módja	hő-dombornyomás	Nyomtatás színe	fekete
Nyomtatás tájolása	vízszintes	Nyomtatás típusa	Standard
Szélesség	4,2 mm	Szín	narancssárga
UL 94 éghetőségi osztály	V-0	Változat	CD
Üzemi hőmérsékleti tartomány	-30...80 °C		

Vezeték és kábeljelölők

Halogén	Igen	Vezeték külső átm.	2,5 - 5 mm
Vezeték külső átmérő, max.	5 mm	Vezeték külső átmérő, min.	2,5 mm
Vezeték-keresztmetszet, max.	4 mm ²	Vezeték-keresztmetszet, min.	1,5 mm ²

Besorolások

ETIM 3.0	EC001530	ETIM 4.0	EC001288
ETIM 5.0	EC001530	ETIM 6.0	EC001530
UNSPSC	44-12-17-08	eClass 5.1	27-14-91-03
eClass 6.2	27-40-04-01	eClass 7.1	27-14-91-29
eClass 8.1	27-14-91-03	eClass 9.0	27-40-04-01
eClass 9.1	27-40-04-01		

Jóváhagyások

ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Product Change Notification	PCN CableLine_DE PCN CableLine_EN
Tervezési adatok	EPLAN, WSCAD

CableLine CLI C 1-3 OR/SW 3 CD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Rajzok



A kép illusztráció