# CableLine
# CLI C 1-3 GE/SW T CD

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



A kép illusztráció

A CLI C vezetékjelölők nem csatlakoztatott vezetékeken helyezhetők el. Három különböző méret használható a 0,5 mm² - max. 70 mm² keresztmetszetű vezetékekhez. A kábeljelölőket nyomtatva, használatra készen szállítjuk. Az egyedi jelölők kombinálásával egyedi címkézés is lehetséges.

- Zárt, megbízhat jelölők, nem csatlakoztatott kábelekre szerelhetők
- A speciális flexibilis harangprofil széles körű alkalmazhatóságot garantál
- Gyorsan és egyszerűen feltehetők - minimális munkával
- A megfelelő tartozékok egyszerűvé teszik a címkézést
- Permanens, kiváló minőségű jelölések
- Tökéletes kontraszt az optimális olvashatóságért

## Általános rendelési adatok

| | |
|---|---|
| Típus | CLI C 1-3 GE/SW T CD |
| Rendelési szám | 1568251676 |
| Verzió | CableLine, Vezeték és kábeljelölők, 2.5 - 5 mm, 3 x 4.2 mm, sárga |
| GTIN (EAN) | 4008190006877 |
| Menny. | 500 Stück |

A létrehozás dátuma 2019. július 25. 17:22:18 CEST

# CableLine
# CLI C 1-3 GE/SW T CD

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

### Méretek és tömegek

| | | | |
|---|---|---|---|
| Szélesség | 4,2 mm | Szélesség (coll) | 0,165 inch |
| Magasság | 3 mm | Magasság (coll) | 0,118 inch |
| Mélység | 5 mm | Mélység (coll) | 0,197 inch |
| Nettó tömeg | 0,078 g | | |

### Általános adatok

| | | | |
|---|---|---|---|
| Anyag | PVC, puha, kadmium nélkül | Anyag színe az ellenállás kódja szerint | 4 |
| Halogén | Igen | Javasolt iparágak | Folyamat, Berendezés |
| Nyomtatott karakterek | Nagybetűk | Nyomtatás | T |
| Nyomtatás módja | hő-dombornyomás | Nyomtatás színe | fekete |
| Nyomtatás tájolása | vízszintes | Nyomtatás típusa | Standard |
| Szélesség | 4,2 mm | Szín | sárga |
| UL 94 éghetőségi osztály | V-0 | Változat | CD |
| Üzemi hőmérsékleti tartomány | -30...80 °C | | |

### Vezeték és kábeljelölők

| | | | |
|---|---|---|---|
| Halogén | Igen | Vezeték külső átm. | 2.5 - 5 mm |
| Vezeték külső átmérő, max. | 5 mm | Vezeték külső átmérő, min. | 2,5 mm |
| Vezeték-keresztmetszet, max. | 4 mm² | Vezeték-keresztmetszet, min. | 1,5 mm² |

### Besorolások

| | | | |
|---|---|---|---|
| ETIM 3.0 | EC001530 | ETIM 4.0 | EC001288 |
| ETIM 5.0 | EC001530 | ETIM 6.0 | EC001530 |
| UNSPSC | 44-12-17-08 | eClass 5.1 | 27-14-91-03 |
| eClass 6.2 | 27-40-04-01 | eClass 7.1 | 27-14-91-29 |
| eClass 8.1 | 27-14-91-03 | eClass 9.0 | 27-40-04-01 |
| eClass 9.1 | 27-40-04-01 | | |

### Jóváhagyások

| | |
|---|---|
| ROHS | Megfelel |

### Letöltések

| | |
|---|---|
| Product Change Notification | PCN CableLine_DE<br>PCN CableLine_EN |
| Tervezési adatok | EPLAN, WSCAD |

## CableLine
## CLI C 1-3 GE/SW T CD

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

## Rajzok




A kép illusztráció