

**ClipCard  
CC 15/45 MC NE WS****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



A kép illusztráció

A CC 15/45 MC-t úgy terveztük, hogy optimális legyen a 45 mm széles segédérintkezők és motoros megszakítók részére és nagy formátumú címkézést tegyenek lehetővé a szekrényben. A már rajta lévő ragasztószalaggal vagy az 1000 CC-sínes címkésínnel lehet felszerelni.

**Egyedi nyomtatáshoz:** Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

**Általános rendelési adatok**

|                       |                                                   |
|-----------------------|---------------------------------------------------|
| Típus                 | CC 15/45 MC NE WS                                 |
| Rendelési szám        | <a href="#">1111210000</a>                        |
| Verzió                | ClipCard, Készülékjelölők, 15 x 45 mm, Sín, fehér |
| GTIN (EAN)            | 4032248888740                                     |
| Menny.                | 40 Stück                                          |
| kompatibilis nyomtató | <a href="#">1324380000</a>                        |

**ClipCard  
CC 15/45 MC NE WS****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Műszaki adatok****Méretetek és tömegek**

|             |         |                  |            |
|-------------|---------|------------------|------------|
| Szélesség   | 45 mm   | Szélesség (coll) | 1,772 inch |
| Magasság    | 15 mm   | Magasság (coll)  | 0,591 inch |
| Mélység     | 1,2 mm  | Mélység (coll)   | 0,047 inch |
| Nettó tömeg | 2,725 g |                  |            |

**Általános adatok**

|                                         |              |                          |             |
|-----------------------------------------|--------------|--------------------------|-------------|
| Alkalmazás/gyártó                       | Sín          | Anyag                    | Poliamid 66 |
| Anyag színe az ellenállás kódja szerint | 9            | Halogén                  | Nem         |
| Javasolt iparágak                       | Berendezés   | Szélesség                | 45 mm       |
| Szín                                    | fehér        | UL 94 éghetőségi osztály | V-2         |
| Üzemi hőmérsékleti tartomány            | -40...100 °C |                          |             |

**Besorolások**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC001288    | ETIM 4.0   | EC001288    |
| ETIM 5.0   | EC001288    | ETIM 6.0   | EC001288    |
| UNSPSC     | 30-21-18-01 | eClass 5.1 | 27-14-91-29 |
| eClass 6.2 | 27-14-91-29 | eClass 7.1 | 27-14-91-29 |
| eClass 8.1 | 27-14-91-03 | eClass 9.0 | 27-40-06-29 |
| eClass 9.1 | 27-40-06-29 |            |             |

**Jóváhagyások**

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

**Letöltések**

|                  |                                                |
|------------------|------------------------------------------------|
| Engineering Data | <a href="#">STEP</a>                           |
| Software         | <a href="#">M-Print PRO configuration file</a> |
| Tervezési adatok | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a>                   |

## ClipCard CC 15/45 MC NE WS

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Rajzok

### Felhasználási példa



A kép illusztráció

