

**Tartozékok
WKS 1/3**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmüller.com

Product image**Áram- és feszültségátalakítók huzalozása**

Rugós és csavaros csatlakozástechnikával is kapható mérő-bontó sorkapcsaink kifinomult megoldást kínálnak az áramerősség, feszültség és teljesítmény méréséhez szükséges fontos átalakító áramkörök kiépítéséhez.

Általános rendelési adatok

Típus	WKS 1/3
Rendelési szám	1604290000
Verzió	Tartozékok, Keresztösszekötő csúszka, Keresztösszekötő tartozékok, Pólusszám: 3
GTIN (EAN)	4008190164027
Menny.	50 Stück

**Tartozékok
WKS 1/3**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méretetek és tömegek**

Szélesség	6,1 mm	Szélesség (coll)	0,24 inch
Magasság	22 mm	Magasság (coll)	0,866 inch
Mélység	18,8 mm	Mélység (coll)	0,74 inch
Nettó tömeg	2,22 g		

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	100 °C	Folyamatos üzemi hőmérséklet, min.	-50 °C
Folyamatos üzemi hőmérséklet, max.	100 °C		

Anyag adatok

Anyag	Poliamid 66	Szín	narancssárga
UL 94 éghetőségi osztály	V-2		

Rendszer specifikációk

Változat	Keresztösszekötő tartozékok
----------	-----------------------------

Kiegészítő műszaki adatok

Felszerelés típusa	Bilincses	Rögzítés típusa	Dugaszolt
Telepítési útmutató	Közvetlen rögzítés		

Méretetek

Osztás, mm (P)	14,1 mm
----------------	---------

Besorolások

ETIM 3.0	EC000761	ETIM 4.0	EC000489
ETIM 5.0	EC000489	ETIM 6.0	EC000489
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 6.2	27-14-11-40
eClass 7.1	27-14-11-40	eClass 8.1	27-14-11-40
eClass 9.0	27-14-11-40	eClass 9.1	27-14-11-40

Jóváhagyások

ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Brochure/Catalogue	CAT 1 TERM 16/17 EN
Engineering Data	STEP
Tervezési adatok	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
User Documentation	StorageConditionsTerminalBlocks