

**TM-I**  
**TM-I 15 MC NE BL****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



A TM-I elismert és elfogadott jelölőtípus a közlekedési alkalmazásokban. Öt különböző címkehossz kapható az egyedi feliratozáshoz, hosszú karakterláncokkal. Egyszerű szétválasztás és szerelés a projektjelző mezőnek köszönhetően. Az előre rögzített hüvelyek és a címkék utólagos behelyezése miatt rendkívül sokoldalúan használható

A TM-I speciális profilja egyszerű szerelést és erős rögzítést biztosít. Számos kereskedelemben kapható hüvellyel kompatibilis. A MultiCard formátumnak köszönhetően a címkék gyorsan és kényelmesen feliratozhatók az SMark lézernyomtatóval, a PrintJet ADVANCED nyomtatóval, plotterrel, MC-Mobiloval vagy az STI tollal.

- Egyszerű szétválasztás és szerelés a projektjelző mezőnek köszönhetően.
- Elismert és elfogadott jelölőtípus a közlekedési alkalmazásokban
- Az előre rögzített hüvelyek és a címkék utólagos behelyezése miatt rendkívül sokoldalúan használható
- A CLI T hüvelyek P-Ink vagy STI toll használatával nem feliratozhatók

**Általános rendelési adatok**

|                       |                                            |
|-----------------------|--------------------------------------------|
| Típus                 | TM-I 15 MC NE BL                           |
| Rendelési szám        | <a href="#">1609981693</a>                 |
| Verzió                | TM-I, Behelyezhető jelölők, 15 x 4 mm, kék |
| GTIN (EAN)            | 4008190367831                              |
| Menny.                | 400 Stück                                  |
| kompatibilis nyomtató | <a href="#">1324380000</a>                 |

**Egyedi nyomtatáshoz:** Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

**TM-I**  
**TM-I 15 MC NE BL**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Műszaki adatok****Méretetek és tömegek**

|             |         |                  |            |
|-------------|---------|------------------|------------|
| Szélesség   | 4 mm    | Szélesség (coll) | 0,157 inch |
| Magasság    | 15 mm   | Magasság (coll)  | 0,591 inch |
| Mélység     | 2 mm    | Mélység (coll)   | 0,079 inch |
| Nettó tömeg | 0,263 g |                  |            |

**Általános adatok**

|                              |              |                                         |                                  |
|------------------------------|--------------|-----------------------------------------|----------------------------------|
| Anyag                        | Poliamid 66  | Anyag színe az ellenállás kódja szerint | 6                                |
| Halogén                      | Nem          | Javasolt iparágak                       | Közeledéstechnika,<br>Berendezés |
| Nyomtatás típusa             | üres         | Szélesség                               | 4 mm                             |
| Szín                         | kék          | UL 94 éghetőségi osztály                | V-2                              |
| Üzemi hőmérsékleti tartomány | -40...100 °C |                                         |                                  |

**Vezeték és kábeljelölők**

|         |     |
|---------|-----|
| Halogén | Nem |
|---------|-----|

**Besorolások**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC001530    | ETIM 4.0   | EC001530    |
| ETIM 5.0   | EC001530    | ETIM 6.0   | EC001530    |
| UNSPSC     | 44-12-17-08 | eClass 5.1 | 27-14-91-03 |
| eClass 6.2 | 27-40-04-01 | eClass 7.1 | 27-14-91-03 |
| eClass 8.1 | 27-14-91-03 | eClass 9.0 | 27-40-04-01 |
| eClass 9.1 | 27-40-04-01 |            |             |

**Jóváhagyások**

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

**Letöltések**

|                  |                                                |
|------------------|------------------------------------------------|
| Engineering Data | <a href="#">STEP</a>                           |
| Software         | <a href="#">M-Print PRO configuration file</a> |
| Tervezési adatok | <a href="#">EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S</a>       |

**TM-I**  
**TM-I 15 MC NE BL**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Rajzok

